

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM MultiMark LPC (центр обработки маркировки)

- Быстрая и эффективная маркировка устройств и рабочего оборудования
- Лазерная центровка
- Эргономичная работа с помощью ножного переключателя
- Высокая точность повторения
- Управляется с помощью программного обеспечения

Weidmüller M-Print PRO©

**Основные данные для заказа**

Версия	Оборудование для печати маркировки, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Этикетки, Этикетки в рулонах
Заказ №	<a href="#">2878190000</a>
Тип	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Кол.	1 Шт.

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	648 мм	Глубина (дюймов)	25,512 inch
Высота	785 мм	Высота (в дюймах)	30,905 inch
Ширина	466 мм	Ширина (в дюймах)	18,346 inch
Масса нетто	22 000 g		

## Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки	Кабель USB, Вилка (Европа), Вилка (Великобритания), Вилка (США), Руководство, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, DVD с M-Print® PRO, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Аппликатор с лазерным блоком и штампом, Монтажная опора, Ножной переключатель, Принтер	Интерфейс	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Напряжение питания	100...240 V AC
ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Работа от аккумулятора	Нет	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Скорость печати	125 mm/s	Тип маркировки	MultiMark, Этикетки, Этикетки в рулонах
Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Manual THM MultiMark LPC - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - ES</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - FR</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005090000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 Шт.	

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Заказ №	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.