

SMARKLASER CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	Оборудование для печати маркировки, Лазерное нанесение надписей, MetalliCard на рулоне
Заказ №	2885190000
Тип	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Кол.	1 Шт.

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	625 мм	Глубина (дюймов)	24,606 inch
Высота	1 800 мм	Высота (в дюймах)	70,866 inch
Ширина	1 425 мм	Ширина (в дюймах)	56,102 inch
Требуемая общая площадь	2225 x 1825 mm	Масса нетто	116 000 g

Температуры

Влажность	10...85% (без образования конденсата)
-----------	---------------------------------------

Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки	Дымоуловитель для лазера, DVD с M-Print® PRO, Руководство, SmarkLaser CENTER, Мобильная опорная рама, Внешний намотчик, Сенсорный экран, 15 дюймов, Бобышка рулона	Интерфейс	Ethernet
Метод выполнения печати	Лазерное нанесение надписей	Напряжение питания	230 В перем. тока / 16 А
ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Тип маркировки	MetalliCard на рулоне		

SmarkLaser CENTER

Длина волны	Длина волны тип.	Laser 1 064
Класс лазера в соответствии с EN60825-1	Класс 1	
Уровень шума	ниже 67 дБ (А) на расстоянии один метр	

Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--