

THM SE-W 25 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Благодаря нейтральным ярлыкам по безопасности можно гибко и легко внедрять маркировку, соответствующую требованиям стандарта, в соответствии со стандартом ISO 7010.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 25 x 25 mm, желтый |
| Заказ № | 2885630000 |
| Тип | THM SE-W 25 GE |
| GTIN (EAN) | 4064675854234 |
| Кол. | 250 Шт. |

THM SE-W 25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,1 мм | Глубина (дюймов) | 0,004 inch |
| Высота | 25 мм | Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
| Ширина | 25 мм | Ширина (в дюймах) | 0,984 inch |
| Масса нетто | 1 g | | |

Маркировочные элементы для устройств

| | |
|----------|----|
| Галогены | Да |
|----------|----|

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| Галогены | Да | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Клей | Полиакрилат, клейкие | Материал | Пленка виниловая |
| Напечатанные символы | пустой | Сертификация по стандарту UL 969 | Да |
| Температурный диапазон, макс.. | 110 °C | Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
| Цветовой код | желтый | Ширина | 25 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки


| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

THM SE-W 25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM SE-W 25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM 84/300 WS | Версия |
| Заказ № | 2005040000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Тип | THM MMP ROLLER 115 |
| Заказ № | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Кол. | 1 Шт. |

THM SE-W 25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Тип | MM PLUS ROLLER 110 |
| Заказ № | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Кол. | 1 шт. |