


THM SE-W 100 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Благодаря нейтральным ярлыкам по безопасности можно гибко и легко внедрять маркировку, соответствующую требованиям стандарта, в соответствии со стандартом ISO 7010.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 100 mm, желтый
Номер для заказа	2885650000
Тип	THM SE-W 100 GE
GTIN (EAN)	4064675854258
Кол.	250 Шт.

THM SE-W 100 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,1 мм	Глубина (дюймов)	0,004 inch
Высота	100 мм	Высота (в дюймах)	3,937 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	1 g		

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да
----------	----

Общие данные

Галогены	Да	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Акрилат, клейкие	Материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	пустой	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон, макс..	110 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	желтый	Ширина	100 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

THM SE-W 100 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM SE-W 100 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	4050118390049	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	4050118160314
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

THM SE-W 100 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	6632590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.