

ESG-LP 10/20 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 20 mm, серебряный
Номер для заказа	2885890000
Тип	ESG-LP 10/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854494
Кол.	15 000 Шт.

ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,05 мм	Глубина (дюймов)	0,002 inch
Высота	10 мм	Высота (в дюймах)	0,394 inch
Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	0,014 g		

Общие данные

Исполнение	самоклящийся, без содержания галогенов	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Акрилат, клейкие	Материал	Полиамид
Напечатанные символы	без	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	серебряный	Ширина	20 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

