


## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, Количество соединений: 2 |
| Номер для заказа | <a href="#">2892660000</a>   |
| Тип              | W2C 4 FT BL  |
| GTIN (EAN)       | 4064675884347  |
| Кол.             | 50 Шт.   |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 46 мм   | Глубина (дюймов)  | 1,811 inch |
| Высота      | 60 мм   | Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
| Ширина      | 6,1 мм  | Ширина (в дюймах) | 0,24 inch  |
| Масса нетто | 11,93 g |                   |            |

## Температуры

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|--|--------|---|--------|

## Расчетные данные согласно UL

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)       | 24 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Сертификат № (cURus)   | E60693 |   |        |

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|  |                   |   |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | TUEV22ATEX7090U   | Сертификат № (IECEX)                      | IECEXTUR22.0020U  |
| Макс. напряжение (ATEX)                  | 550 V             | Ток (ATEX)                                | 29 A              |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX)                  | 550 V             |
| Ток (IECEX)                              | 29 A              | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Дополнительные технические данные

|                   |       |  |       |
|-------------------|-------|--|-------|
| Вид крепления     | TS 35 | Вид монтажа                                  | TS 35 |
| Открытые страницы | слева | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет   |
| с фиксатором      | Да    |  |       |

## Клеммы с размыкателем

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| встроенное испытательное гнездо | Нет |
|---------------------------------|-----|

## Общие сведения

|  |               |   |        |
|--|---------------|---|--------|
| Нормы  | IEC 60947-7-1 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24        | Рейка   | TS 35  |

## Параметры системы

|                                   |       |  |     |
|-----------------------------------|-------|--|-----|
| Требуется концевая пластина       | Да    | Количество независимых точек подключения | 1   |
| Количество уровней                | 1     | Количество контактных гнезд на уровень   | 2   |
| Количество потенциалов на уровень | 1     | Уровни с внутр. перемычками              | Нет |
| Рейка                             | TS 35 | Функция N                                | Нет |
| Функция PE                        | Нет   | Функция PEN                              | Нет |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Расчетные данные

|   |                   |                                   |               |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 800 V         |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 800 V             | Номинальный ток                   | 32 A          |
| Ток при макс. проводнике                          | 32 A              | Нормы                             | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1 mΩ              | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ          |
| Категория перенапряжения                          | III               | Степень загрязнения               | 3             |

## Расчетные данные PE

|             |     |
|-------------|-----|
| Функция PEN | Нет |
|-------------|-----|

## Характеристики материала

|                             |                |              |       |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | синий |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |       |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|---|---------------------|

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|   |                      |  |                     |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Вид соединения  | Винтовое соединение  | Диапазон зажима, макс.   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Диапазон зажима, мин.   | 0,34 mm <sup>2</sup> | Длина зачистки изоляции  | 8 мм                |
| Зажимной винт   | M 3                  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Калибровая пробка согласно 60 947-1  | A3                  |
| Количество соединений   | 2                    | Момент затяжки, макс.  | 0,8 Nm              |
| Момент затяжки, мин.  | 0,5 Nm               | Направление соединения   | боковая             |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.   | AWG 10               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.   | AWG 24              |
| Размер лезвия   | 0,6 x 3,5 мм         | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |  |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E60693

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Attestation of Conformity](#)  
[IECEX Certificate](#)  
[UKCA Ex Certificate](#)  
[ATEX Certificate](#)  
[CCC Certificate](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of Conformity](#)


Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [NTI W2C 4 FT](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**W2C 4 FT BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | WEP 2C 4 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6884220000</a> | Торцевая пластина (клеммы), 60 mm x 2 mm, синий         |
| GTIN (EAN)       | 4064675885207              |   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | WEP 2C 4 BK                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6884230000</a> | Торцевая пластина (клеммы), 60 mm x 2 mm, черный        |
| GTIN (EAN)       | 4064675885214              |   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | WEP 2C 4                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6884210000</a> | Торцевая пластина (клеммы), 60 mm x 2 mm, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN)       | 4064675885191              |   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркера обеспечивает возможность установки дополнительного маркера. В зависимости от конструкции те или иные уровни клемм PRV и PPV могут быть помечены соответствующим маркером.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | BZT W2C 4                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6884270000</a> | Держатель аксессуаров (клемма), Материал Wemid, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN)       | 4064675885252              |   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

4 мм<sup>2</sup>

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 4N/3                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4537940000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332865              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/6                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4537990000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332919              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/2 WT                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417033              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/7 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118333114              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/3 WT                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417040              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/6 BK                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4530910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283621              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/4                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4537970000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332889              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/8                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538030000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332841              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/20 RD               | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4530860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675283478              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 4N/2 BK                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4530840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283454              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |

Дата создания 1 июня 2024 г. 13:46:29 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 4N/4 WT                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417057               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/5 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476217               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/2 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380400000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332773               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/30                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118570113               | (P): 6.10, 32 А, оранжевый                                    |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |
| Тип              | ZQV 4N/8 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380760000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476187               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/9 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45382200000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118333107               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/8 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332858               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/6 WT                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675417071               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/10                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118332896               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/5 WT                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417064               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/5 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381400000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118333015               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/4 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381200000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332872               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/9 BK                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417019               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |

Дата создания 1 июня 2024 г. 13:46:29 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 4N/32                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 32, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118570175               | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |
| Тип              | ZQV 4N/7                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405020000</a>   | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332780               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/50 RD                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050730000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118476156               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |
| Тип              | ZQV 4N/50 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40508240000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118333121               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |
| Тип              | ZQV 4N/7 BK                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060920000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283638               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/6 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050780000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476200               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/20 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060850000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675283461               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/20                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40603800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675848769               | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/10 RD                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050740000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118476163               | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/20 BK                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060870000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675283485               | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/5 BK                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060900000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283614               | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/3 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050810000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476231               | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/9 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050750000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476170               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |

Дата создания 1 июня 2024 г. 13:46:29 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 4N/9                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538070000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332797               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/41 RD                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45383840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675848868               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/3 BK                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283492               | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/9 WT                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417101               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/2 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380450000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476149               | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/4 BK                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283607               | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/50                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538130000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118332902               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |
| Тип              | ZQV 4N/8 WT                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675417095               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/7 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476194               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/10 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538230000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118333138               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/41 BK                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45381890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417125               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/8 BK                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45380930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675283645               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/6 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538170000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332926               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |

Дата создания 1 июня 2024 г. 13:46:29 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

10

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 4N/2                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4537930000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332766               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/41 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45383820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675848851               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/3 BL                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538080000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118333008               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/30 BL                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531610000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118569971               | (P): 6.10, 32 А, синий  |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |
| Тип              | ZQV 4N/4 RD                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4530800000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118476224               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/5                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4537980000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118332759               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/10 BK                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4530830000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675283447               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/7 WT                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531850000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675417088               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/10 WT                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531790000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675417026               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/41                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45383810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675848844               | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 4N/30 RD                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4531600000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118569964               | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.             | 5 Шт.                       |   |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                                 |  |
|------------------|---------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6 PLUS MC NE WS           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">403224821320000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248717644                   | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                       |  |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|                  |                                 |                                 |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Тип              | BZT 1 WS 10/5                   | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">403224821320000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248270231                   |                                 |
| Кол.             | 100 Шт.                         |                                 |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |                                 |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип              | BZT 1 ZA WS 10/5           | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">4035520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248270248              |                                 |
| Кол.             | 100 шт.                    |                                 |

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ZS 30/5 MC NE WS           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4031880000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN)       | 4050118803068              | белый   |
| Кол.             | 200 шт.                    |   |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | ZS 30/5 MC SDR                | Исполнение   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4050118803075</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по |
| GTIN (EAN)       | 4050118803075                 | желанию клиента  |
| Кол.             | 40 Шт.                        |  |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6 MM WS                 | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118392104</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118392104                 |  |
| Кол.             | 600 Шт.                       |  |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.  
Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

## Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Основные данные для заказа

|                  |                               |                                       |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип              | EL KSM 10.6 MM WS 30M         | Исполнение                            |
| Номер для заказа | <a href="#">4064675261032</a> | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый |
| GTIN (EAN)       | 4064675261032                 |                                       |
| Кол.             | 1 шт.                         |                                       |



## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 8/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип              | WS 8/6 MM WS                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118391879</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118391879                 |   |
| Кол.             | 600 Шт.                       |   |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | SDS 0.6X3.5X100             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40501340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4050118895568               | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.             | 1 Шт.                       |  |

## W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | WEW 35/2                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40081200000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN)       | 4008190030230               | привинченный  |
| Кол.             | 50 Шт.                      |   |
| Тип              | WEW 35/2 SW                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40321210000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35,        |
| GTIN (EAN)       | 4032248136278               | привинченный  |
| Кол.             | 50 Шт.                      |   |
| Тип              | WEW 35/2 GR                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40322000000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35,         |
| GTIN (EAN)       | 4032248411658               | привинченный  |
| Кол.             | 100 Шт.                     |   |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | ZS 12/6 MC SDR           | Исполнение   |
|------------------|--------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">40030000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456689            | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 80 Шт.                   |  |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                          |  |
|------------------|--------------------------|--|
| Тип              | ZS 12/6 MC NE WS         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40020000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190444600            | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 400 шт.                  |  |

## W2C 4 FT BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5 MC NE WS              | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4008190397111</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397111                 | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |