

W2C 4 FS 30-70V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В некоторых областях применения полезно обеспечить защиту проходного соединения отдельным предохранителем. Клеммы с держателем предохранителя состоят из одной нижней секции с изоляционной вставкой с предохранителем. Предохранители могут быть выполнены в различных вариантах, от поворотных рычагов и вставных патронов до привинчиваемых и плоских втычных.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 4 мм ² , 70 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный
Номер для заказа	2892950000
Тип	W2C 4 FS 30-70V BK STB
GTIN (EAN)	4064675884538
Кол.	50 Шт.

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	75 мм	Глубина (дюймов)	2,953 inch
Высота	60 мм	Высота (в дюймах)	2,362 inch
Ширина	6,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,24 inch
Масса нетто	18,324 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
--	--------	---	--------

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	12 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	24 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	12 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	24 AWG
Сертификат № (cURus)	E60693		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Сертификат № (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Ток (ATEX)	6.3 A	Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	4 mm ²
Ток (IECEX)	6.3 A	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	4 mm ²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	TS 35	Открытые страницы	слева
Проверенное на взрывозащищенность исполнение с фиксатором	Нет Да	Указание по установке	TS 35

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации	AC/DC	Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)	поворотный	Индикация	Светодиод
Рабочее напряжение, макс.	70 В		

Клеммы с размыкателем

встроенное испытательное гнездо	Да
---------------------------------	----

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-3	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24	Рейка	TS 35
Указание по установке	TS 35		

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Параметры системы**

Требуется концевая пластина	Да	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Количество потенциалов на уровень	1	Уровни с внутр. перемычками	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	4 mm ²	Номинальное напряжение	70 V
Номинальное напряжение пост. тока	70 V	Номинальный ток	6,3 A
Ток при макс. проводнике	6,3 A	Нормы	IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	1 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3

Расчетные данные PE

Функция PEN	Нет
-------------	-----

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации	АСАС/DC
------------------------------	---------

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	---------------------

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Вид соединения 2	Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс.	6 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,34 mm ²
Длина зачистки изоляции	8 мм	Зажимной винт	M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.	1,5 mm ²	Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.	0,5 mm ²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3		Количество соединений	2
Момент затяжки, макс.	0,6 Nm	Момент затяжки, мин.	0,5 Nm
Направление соединения	боковая	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	6 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	6 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	4 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	4 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

Важное примечание

Сведения об изделии	Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора
---------------------	--

Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E60693

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Attestation of Conformity IECEX Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity UKCA declaration of conformity CE Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	NTI W2C 4 FS
Каталог	Catalogues in PDF-format

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/2 SW	Исполнение
Номер для заказа	4031210000	Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4032248136278	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 35/2	Исполнение
Номер для заказа	4008120000	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190030230	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 35/2 GR	Исполнение
Номер для заказа	403224811658	Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4032248411658	привинченный
Кол.	100 Шт.	

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ZS 30/5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4051188000	ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EAN)	4050118803068	белый
Кол.	200 Шт.	


W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ZS 12/6 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	40020000	ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190444600	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	400 шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Для разъемов конкурирующих производителей. Эластичное покрытие упрощает установку. Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Основные данные для заказа

Тип	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Исполнение
Номер для заказа	4064675261032	Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый
GTIN (EAN)	4064675261032	
Кол.	1 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/6

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	40507120000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392104	
Кол.	600 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	403224871320000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

Гнездо предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Тип	FSPG LED 10-36V BK	Исполнение
Номер для заказа	4064675623809	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623809	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG BL	Исполнение
Номер для заказа	4064675623854	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623854	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:42:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	FSPG BK	Исполнение
Номер для заказа	4899680000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623793	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 30-70V BL	Исполнение
Номер для заказа	4899760000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623885	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 100-250V BL	Исполнение
Номер для заказа	4899750000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623878	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 60-150V BK	Исполнение
Номер для заказа	4899720000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623830	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 10-36V BL	Исполнение
Номер для заказа	4899740000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623861	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 60-150V BL	Исполнение
Номер для заказа	4899770000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623892	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 100-250V BK	Исполнение
Номер для заказа	4899700000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623816	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	
Тип	FSPG LED 30-70V BK	Исполнение
Номер для заказа	4899710000	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3
GTIN (EAN)	4064675623823	A, поворотный
Кол.	25 Шт.	

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Тип	TNHE ZDL2.5 OR	Исполнение
Номер для заказа	4892480000	Разъединительный рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Кол.	100 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

5x20



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение
G 20/4.00A/F Номер для заказа 40081200000 GTIN (EAN) 4008190022983 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/0.20A/F Номер для заказа 40080400000 GTIN (EAN) 4008190152383 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/0.63A/F Номер для заказа 40080900000 GTIN (EAN) 4008190131210 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/0.25A/F Номер для заказа 40080500000 GTIN (EAN) 4008190153991 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/1.60A/F Номер для заказа 40080800000 GTIN (EAN) 4008190031503 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/3.15A/F Номер для заказа 40081100000 GTIN (EAN) 4008190012977 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/2.00A/F Номер для заказа 40080900000 GTIN (EAN) 4008190123567 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/2.50A/F Номер для заказа 40081000000 GTIN (EAN) 4008190085513 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/0.10A/F Номер для заказа 40080300000 GTIN (EAN) 4008190077174 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G- предохранитель 5 x 20
G 20/1.00A/F Номер для заказа 40080700000 GTIN (EAN) 4008190093877 Кол. 10 Шт.	Исполнение Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G- предохранитель 5 x 20

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:42:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	G 20/0.50A/F	Исполнение
Номер для заказа	4884060000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/5.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	4884130000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/6.30A/F	Исполнение
Номер для заказа	4884140000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Кол.	10 Шт.	

Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

Основные данные для заказа

Тип	WER 2C 4 BK	Исполнение
Номер для заказа	4884230000	Торцевая пластина (клеммы), 60 мм x 2 мм, черный
GTIN (EAN)	4064675885214	
Кол.	20 Шт.	
Тип	WER 2C 4 BL	Исполнение
Номер для заказа	4884220000	Торцевая пластина (клеммы), 60 мм x 2 мм, синий
GTIN (EAN)	4064675885207	
Кол.	20 Шт.	
Тип	WER 2C 4	Исполнение
Номер для заказа	4884210000	Торцевая пластина (клеммы), 60 мм x 2 мм, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4064675885191	
Кол.	20 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение
BZT 1 ZA WS 10/5	Аксессуар, Держатель маркировки
Номер для заказа 4895520000	
GTIN (EAN) 4032248270248	
Кол. 100 Шт.	
BZT 1 WS 10/5	Аксессуар, Держатель маркировки
Номер для заказа 4895490000	
GTIN (EAN) 4032248270231	
Кол. 100 Шт.	

Фиксатор переключателя



Основные данные для заказа

Тип	Исполнение
DTLE 2.5/4	Блокирующий элемент (клемма), Материал Wemid, красный
Номер для заказа 48950530000	
GTIN (EAN) 4099986519466	
Кол. 25 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ZS 30/5 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	4050118803075	ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по
GTIN (EAN)	4050118803075	желанию клиента
Кол.	40 Шт.	


W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ZS 12/6 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	40030000	ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456689	Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента
Кол.	80 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

WS 8/6

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	WS 8/6 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	4050118391879	WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118391879	
Кол.	600 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кодирующие элементы



Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.


Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм² для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм² для 76 А (IEC) или 54 А (UL)
- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)
- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:
Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим

Основные данные для заказа

Тип	VDS 180 SV7.62	Исполнение	Продуктивное отношение	Упаковка
Номер для заказа	4883940000	Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, черный,		Ящик
GTIN (EAN)	4032248389513	Количество полюсов: 1		
Кол.	50 Шт.			

4 мм²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 4N/9 WT	Исполнение	
Номер для заказа	4881870000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм	
GTIN (EAN)	4064675417101	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый	
Кол.	20 Шт.		
Тип	ZQV 4N/41	Исполнение	
Номер для заказа	4883810000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм	
GTIN (EAN)	4064675848844	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый	
Кол.	10 Шт.		

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/3 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310880000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283492	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/50	Исполнение
Номер для заказа	45318130000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332902	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/6 WT	Исполнение
Номер для заказа	453181840000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417071	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/7	Исполнение
Номер для заказа	45318020000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332780	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/9	Исполнение
Номер для заказа	45318070000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332797	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/10 BL	Исполнение
Номер для заказа	45318230000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118333138	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/3 RD	Исполнение
Номер для заказа	45310810000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476231	(P): 6.10, 32 А, красный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/41 BL	Исполнение
Номер для заказа	453183820000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675848851	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	10 Шт.	
Тип	ZQV 4N/20 BL	Исполнение
Номер для заказа	45310850000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283461	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/2 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310840000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283454	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/8 WT	Исполнение
Номер для заказа	45318600000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417095	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/20	Исполнение
Номер для заказа	45318380000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675848769	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/4 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310890000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283607	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	60 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:42:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

20

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/10 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310830000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283447	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/9 BK	Исполнение
Номер для заказа	45311780000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417019	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/5	Исполнение
Номер для заказа	45317980000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332759	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/2 WT	Исполнение
Номер для заказа	45311800000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417033	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/6 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310910000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283621	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/2 BL	Исполнение
Номер для заказа	45318040000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332773	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/20 RD	Исполнение
Номер для заказа	45310860000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283478	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/50 BL	Исполнение
Номер для заказа	453183240000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118333121	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/20 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310870000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283485	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/8 BL	Исполнение
Номер для заказа	45318190000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332858	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/3 WT	Исполнение
Номер для заказа	45311810000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417040	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/3	Исполнение
Номер для заказа	45317940000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332865	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/7 BK	Исполнение
Номер для заказа	45310920000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283638	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:42:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

21

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/2	Исполнение
Номер для заказа	4537930000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332766	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/8	Исполнение
Номер для заказа	4538030000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332841	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/4 BL	Исполнение
Номер для заказа	4538120000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332872	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/10 RD	Исполнение
Номер для заказа	45380740000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476163	(P): 6.10, 32 А, красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/9 BL	Исполнение
Номер для заказа	4538220000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118333107	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/4 RD	Исполнение
Номер для заказа	45380800000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476224	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/6 RD	Исполнение
Номер для заказа	45380780000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476200	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/5 BK	Исполнение
Номер для заказа	45380900000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283614	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/30	Исполнение
Номер для заказа	45381580000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118570113	(P): 6.10, 32 А, оранжевый
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/30 BL	Исполнение
Номер для заказа	45381610000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118569971	(P): 6.10, 32 А, синий
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/8 BK	Исполнение
Номер для заказа	45380930000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675283645	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/41 BK	Исполнение
Номер для заказа	45381890000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417125	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный
Кол.	10 Шт.	
Тип	ZQV 4N/6	Исполнение
Номер для заказа	45379900000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332919	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:42:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

22

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/6 BL	Исполнение
Номер для заказа	4538170000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332926	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/5 WT	Исполнение
Номер для заказа	45381830000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417064	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/30 RD	Исполнение
Номер для заказа	45381600000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118569964	(P): 6.10, 32 А, красный
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/4	Исполнение
Номер для заказа	45387970000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332889	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/41 RD	Исполнение
Номер для заказа	45383840000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675848868	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	10 Шт.	
Тип	ZQV 4N/10 WT	Исполнение
Номер для заказа	45381790000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417026	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/2 RD	Исполнение
Номер для заказа	45380450000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476149	(P): 6.10, 32 А, красный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/5 RD	Исполнение
Номер для заказа	45380790000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476217	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/10	Исполнение
Номер для заказа	45380900000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118332896	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/7 WT	Исполнение
Номер для заказа	45381850000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417088	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/3 BL	Исполнение
Номер для заказа	45380800000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118333008	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/7 RD	Исполнение
Номер для заказа	45380770000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476194	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/5 BL	Исполнение
Номер для заказа	45381400000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118333015	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	60 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:42:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

23

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/32	Исполнение
Номер для заказа	4581670000	Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 32, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118570175	(P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/4 WT	Исполнение
Номер для заказа	4581820000	Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675417057	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/50 RD	Исполнение
Номер для заказа	4580730000	Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476156	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	5 Шт.	
Тип	ZQV 4N/8 RD	Исполнение
Номер для заказа	4580760000	Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476187	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/9 RD	Исполнение
Номер для заказа	4580750000	Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118476170	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4N/7 BL	Исполнение
Номер для заказа	4581810000	Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118333114	(P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий
Кол.	20 Шт.	

W2C 4 FS 30-70V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	23399801044	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Исполнение
Номер для заказа	2339340000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895568	Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 Шт.	