


**W2C 4 FS-PE 60-150V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

В некоторых областях применения полезно обеспечить защиту проходного соединения отдельным предохранителем. Клеммы с держателем предохранителя состоят из одной нижней секции с изоляционной вставкой с предохранителем. Предохранители могут быть выполнены в различных вариантах, от поворотных рычагов и вставных патронов до привинчиваемых и плоских втычных.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 4 мм <sup>2</sup> , 150 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный |
| Заказ №    | <a href="#">2893160000</a>   |
| Тип        | W2C 4 FS-PE 60-150V BK   |
| GTIN (EAN) | 4064675884750  |
| Кол.       | 50 Шт.   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 75 мм   | Глубина (дюймов)  | 2,953 inch |
| Высота      | 72,5 мм | Высота (в дюймах) | 2,854 inch |
| Ширина      | 6,1 мм  | Ширина (в дюймах) | 0,24 inch  |
| Масса нетто | 23,55 g |                   |            |

## Температуры

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|--|--------|---|--------|

## Расчетные данные согласно UL

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)       | 24 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Сертификат № (cURus)   | E60693 |   |        |

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                     |                 |   |                   |
|---------------------|-----------------|---|-------------------|
| Сертификат № (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Сертификат № (IECEX)                      | IECEXTUR20.0014U  |
| Ток (ATEX)          | 6.3 A           | Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ток (IECEX)         | 6.3 A           | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Дополнительные технические данные

|  |       |                       |       |
|--|-------|-----------------------|-------|
| Вид монтажа                                  | TS 35 | Открытые страницы     | слева |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет   | Указание по установке | TS 35 |
| с фиксатором                                 | Да    |                       |       |

## Клеммы с предохранителем

|  |            |                        |                         |
|--|------------|------------------------|-------------------------|
| Вид напряжения для индикации                         | ACAC/DC    | Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 |
| Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) | поворотный | Индикация              | Светодиод               |
| Рабочее напряжение, макс.                            | 150 V      |                        |                         |

## Клеммы с размыкателем

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| встроенное испытательное гнездо | Нет |
|---------------------------------|-----|

## Общие сведения

|  |                              |   |        |
|--|------------------------------|---|--------|
| Нормы  | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24                       | Рейка   | TS 35  |
| Указание по установке                              | TS 35                        |   |        |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Параметры системы

|                                   |       |  |     |
|-----------------------------------|-------|--|-----|
| Требуется концевая пластина       | Да    | Количество независимых точек подключения | 1   |
| Количество уровней                | 1     | Количество контактных гнезд на уровень   | 2   |
| Количество потенциалов на уровень | 1     | Уровни с внутр. перемычками              | Нет |
| Рейка                             | TS 35 | Функция N                                | Нет |
| Функция PE                        | Да    | Функция PEN                              | Нет |

## Расчетные данные

|   |                   |                                   |                              |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Расчетное сечение                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 150 V                        |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 150 V             | Номинальный ток                   | 6,3 A                        |
| Ток при макс. проводнике                          | 6,3 A             | Нормы                             | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1 mΩ              | Номинальное импульсное напряжение | 6 kV                         |
| Категория перенапряжения                          | III               | Степень загрязнения               | 3                            |

## Расчетные данные PE

|             |     |
|-------------|-----|
| Функция PEN | Нет |
|-------------|-----|

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Элемент индикации

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Вид напряжения для индикации | AC/DC |
|------------------------------|-------|

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|---|---------------------|

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Вид соединения   | Винтовое соединение | Вид соединения 2  | Винтовое соединение  |
|--|---------------------|---|----------------------|
| Диапазон зажима, макс.   | 6 mm <sup>2</sup>   | Диапазон зажима, мин.   | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Длина зачистки изоляции  | 8 мм                | Зажимной винт   | M 3                  |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.   | 1,5 mm <sup>2</sup> | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3   |                     | Количество соединений   | 3                    |
| Момент затяжки, макс.  | 0,8 Nm              | Момент затяжки, мин.  | 0,5 Nm               |
| Направление соединения   | боковая             | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.   | AWG 10               |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.   | AWG 24              | Размер лезвия   | 0,6 x 3,5 мм         |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 6 mm <sup>2</sup>   | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.   | 6 mm <sup>2</sup>   | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Важное примечание

Сведения об изделии      Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cURus)  | E60693          |

**W2C 4 FS-PE 60-150V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CCC Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">NTI W2C 4 FS</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**W2C 4 FS-PE 60-150V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | привинченный  |
| Кол.       | 50 Шт.                     |   |
| Тип        | WEW 35/2 SW                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1061210000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35,        |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              | привинченный  |
| Кол.       | 50 Шт.                     |   |
| Тип        | WEW 35/2 GR                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1859200000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35,         |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              | привинченный  |
| Кол.       | 100 Шт.                    |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | DEK 5/5 MC NE WS           | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1 000 Шт.                  |  |

## Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | WEP 2C 4                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2894210000</a> | Торцевая пластина (клеммы), 60 mm x 2 mm, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN) | 4064675885191              |   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | WEP 2C 4 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2894220000</a> | Торцевая пластина (клеммы), 60 mm x 2 mm, синий |
| GTIN (EAN) | 4064675885207              |   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |

Дата создания 7 июня 2024 г. 17:32:11 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | WER 2C 4 BK                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2894230000</a> | Торцевая пластина (клеммы), 60 mm x 2 mm, черный |
| GTIN (EAN) | 4064675885214              |  |
| Кол.       | 20 Шт.                     |  |

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1 000 Шт.                  |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Гнездо предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | FSPG LED 30-70V BL         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869760000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG BK                    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869680000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG LED 30-70V BK         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869710000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG LED 60-150V BL        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869770000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG LED 10-36V BL         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869740000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG LED 100-250V BK       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869700000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG LED 100-250V BL       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869750000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG LED 10-36V BK         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869690000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |
| Тип        | FSPG BL                    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869730000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | FSPG LED 60-150V BK        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2869720000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              | A, поворотный  |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |

## Фиксатор переключателя



## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | DTLE 2.5/4                 | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2910530000</a> | Блокирующий элемент (клемма), Материал Wemid, красный |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |   |
| Кол.       | 25 Шт.                     |   |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 Шт.                    |                                 |
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 Шт.                    |                                 |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 8/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | WS 8/6 MM WS               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2007160000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |   |
| Кол.       | 600 Шт.                    |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | ZS 12/6 MC SDR             | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.       | 80 Шт.                     |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый




Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | ZS 12/6 MC NE WS           | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.       | 400 Шт.                    |  |

4 мм<sup>2</sup>

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/20 BK               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/8                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528030000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/5 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/50 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528240000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528170000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528080000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/10 BK               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/41                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 10 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/50 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/32                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 32, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |

Дата создания 7 июня 2024 г. 17:32:11 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/5                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527980000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/30                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | (P): 6.10, 32 А, оранжевый                                    |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/3                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527940000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460750000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/10                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528090000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/2                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/10 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528230000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/20                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/41 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 10 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/50                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528130000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |

Дата создания 7 июня 2024 г. 17:32:11 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/2 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460450000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460760000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/9                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528070000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/6                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527990000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528220000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/20 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/30 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561610000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | (P): 6.10, 32 А, синий  |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/10 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460740000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/5 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |

Дата создания 7 июня 2024 г. 17:32:11 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/5 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/10 WT               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/2 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528040000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/2 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/41 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 10 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528180000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/4                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527970000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/41 BK               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 41, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 10 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/30 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561600000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 30, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | (P): 6.10, 32 А, красный                                      |
| Кол.       | 5 Шт.                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528120000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/5 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528140000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |

Дата создания 7 июня 2024 г. 17:32:11 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**W2C 4 FS-PE 60-150V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/8 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528190000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, синий                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/2 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, черный                    |
| Кол.       | 60 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, белый                     |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/20 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              | (P): 6.00, Изолированный: Да, 32 А, красный                   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | ZQV 4N/7                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528020000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | (P): 6.10, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый                 |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.  
Эластичное покрытие упрощает установку.  
Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.  
Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

## Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Версия                                |
| Заказ №    | <a href="#">2799270000</a> | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                       |
| Кол.       | 1 шт.                      |                                       |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZS 30/5 MC NE WS           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2681880000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              | белый   |
| Кол.       | 200 шт.                    |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Кодирующие элементы



**Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.**

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.

Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм<sup>2</sup> для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм<sup>2</sup> для 76 А (IEC) или 54 А (UL)

- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)

- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:

Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим

## Основные данные для заказа

| Тип        | VDS180 SV7.62              | Версия   | Продуктивное отношение | Упаковка |
|------------|----------------------------|--|------------------------|----------|
| Заказ №    | <a href="#">1853940000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, черный, |                        | Ящик     |
| GTIN (EAN) | 4032248389513              | Количество полюсов: 1                                    |                        |          |
| Кол.       | 50 Шт.                     |  |                        |          |

## 5x20



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

## Основные данные для заказа

| Тип        | G 20/5.00A/F               | Версия  |
|------------|----------------------------|---|
| Заказ №    | <a href="#">0431300000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-   |
| GTIN (EAN) | 4008190185381              | предохранитель 5 x 20                                 |
| Кол.       | 10 Шт.                     |   |
| Тип        | G 20/1.60A/F               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">0430800000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190031503              | предохранитель 5 x 20                                 |
| Кол.       | 10 Шт.                     |   |

**W2C 4 FS-PE 60-150V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | G 20/4.00A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0431200000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-    |
| GTIN (EAN) | 4008190022983              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/0.10A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0430300000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190077174              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/0.25A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0430500000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/2.50A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0431000000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/2.00A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0430900000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/3.15A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0431100000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190012977              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/1.00A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0430700000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/6.30A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0431400000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190086053              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/0.50A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0430600000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/0.63A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0439000000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190131210              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |
| Тип        | G 20/0.20A/F               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0430400000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190152383              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 шт.                     |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | ZS 30/5 MC SDR             | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2682070000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              | желанию клиента  |
| Кол.       | 40 Шт.                     |  |

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 Шт.                      |  |



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | DEK 5/6 MM WS              | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |  |
| Кол.       | 600 Шт.                    |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | TNHE ZDL2.5 OR             | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">2432480000</a> | Разъединительный рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |                                 |
| Кол.       | 100 шт.                    |                                 |