


W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В некоторых областях применения полезно обеспечить защиту проходного соединения отдельным предохранителем. Клеммы с держателем предохранителя состоят из одной нижней секции с изоляционной вставкой с предохранителем. Предохранители могут быть выполнены в различных вариантах, от поворотных рычагов и вставных патронов до привинчиваемых и плоских втычных.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm ² , 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20 |
| Заказ № | 2894060000 |
| Тип | W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK |
| GTIN (EAN) | 4064675885108 |
| Кол. | 50 Шт. |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 99,5 мм | Глубина (дюймов) | 3,917 inch |
| Высота | 106,5 мм | Высота (в дюймах) | 4,193 inch |
| Ширина | 6,1 мм | Ширина (в дюймах) | 0,24 inch |
| Масса нетто | 36,52 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|--|--------|---|--------|

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Сертификат № (cURus) | E60693 | | |

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------|-----------------|---|-------------------|
| Сертификат № (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Сертификат № (IECEx) | IECEXTUR20.0014U |
| Ток (ATEX) | 6.3 A | Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm ² |
| Ток (IECEx) | 6.3 A | Поперечное сечение провода, макс. (IECEx) | 4 mm ² |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|-------|-----------------------|--------|
| Вид монтажа | TS 35 | Открытые страницы | справа |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Указание по установке | TS 35 |
| с фиксатором | Да | | |

Клеммы с предохранителем

| | | | |
|--|------------|------------------------|-------------------------|
| Вид напряжения для индикации | ACAC/DC | Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 |
| Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) | поворотный | Индикация | Светодиод |
| Рабочее напряжение, макс. | 36 В | | |

Клеммы с размыкателем

| | |
|---------------------------------|-----|
| встроенное испытательное гнездо | Нет |
|---------------------------------|-----|

Общие сведения

| | | | |
|--|---|---|--------|
| Нормы | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 | Рейка | TS 35 |
| Указание по установке | TS 35 | | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Параметры системы

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-----|
| Требуется концевая пластина | Да | Количество независимых точек подключения | 3 |
| Количество уровней | 3 | Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
| Количество потенциалов на уровень | 1 | Уровни с внутр. перемычками | Нет |
| Рейка | TS 35 | Функция N | Нет |
| Функция PE | Да | Функция PEN | Нет |

Расчетные данные

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| Расчетное сечение | 4 mm ² | Номинальное напряжение | 36 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 36 V | Номинальный ток | 6,3 A |
| Ток при макс. проводнике | 6,3 A | Нормы | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 6 kV |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |

Расчетные данные PE

| | |
|-------------|-----|
| Функция PEN | Нет |
|-------------|-----|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Элемент индикации

| | |
|------------------------------|-------|
| Вид напряжения для индикации | AC/DC |
|------------------------------|-------|

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|---|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|---|---------------------|

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Вид соединения | Винтовое соединение | Вид соединения 2 | Винтовое соединение |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Диапазон зажима, макс. | 6 mm ² | Диапазон зажима, мин. | 0,25 mm ² |
| Длина зачистки изоляции | 8 мм | Зажимной винт | M 3 |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1,5 mm ² | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,5 mm ² |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3 | | Количество соединений | 5 |
| Момент затяжки, макс. | 0,8 Nm | Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
| Направление соединения | боковая | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 | Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 6 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,25 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,25 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 6 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,25 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,25 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,25 mm ² |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 | | |


Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Важное примечание

| | |
|---------------------|--|
| Сведения об изделии | Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора |
|---------------------|--|

Сертификаты

| | |
|--|-----------------|
| Сертификаты | |
|  | |
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Attestation of Conformity |
| | IECEX Certificate |
| | ATEX Certificate |
| | UKCA Ex Certificate |
| | CCC Certificate |
| | UKCA declaration of conformity |
| Технические данные | CE Declaration of Conformity |
| | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | NTI W2T 4 FS |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MM WS | Версия |
| Заказ № | 2007120000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Кол. | 600 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

5x20

5x20

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | G 20/0.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0430600000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/2.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0431000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/0.10A/F | Версия |
| Заказ № | 0430300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/2.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430900000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/4.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431200000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/0.20A/F | Версия |
| Заказ № | 0430400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/1.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430700000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/1.60A/F | Версия |
| Заказ № | 0430800000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/6.30A/F | Версия |
| Заказ № | 0431400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/0.63A/F | Версия |
| Заказ № | 0439000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |

Дата создания 28 августа 2024 г. 9:54:57 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | G 20/0.25A/F | Версия |
| Заказ № | 0430500000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/3.15A/F | Версия |
| Заказ № | 0431100000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/5.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

MultiFit



MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.
Эластичное покрытие упрощает установку.
Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.
Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Версия |
| Заказ № | 2799270000 | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Кол. | 1 шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WEP 2T 4 BL | Версия |
| Заказ № | 2894250000 | Торцевая пластина (клеммы), синий, Высота: 95.5 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885238 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | WEP 2T 4 BK | Версия |
| Заказ № | 2894260000 | Торцевая пластина (клеммы), черный, Высота: 95.5 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885245 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | WEP 2T 4 | Версия |
| Заказ № | 2894240000 | Торцевая пластина (клеммы), Темно-бежевый, Высота: 95.5 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885221 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

Фиксатор переключателя



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | DTLE 2.5/4 | Версия |
| Заказ № | 2910530000 | Блокирующий элемент (клемма), Материал Wemid, красный |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1 000 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кодирующие элементы



Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.

Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм² для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм² для 76 А (IEC) или 54 А (UL)

- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)


- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:

Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим

Основные данные для заказа

| Тип | VDS180 SV7.62 | Версия | Продуктивное отношение | Упаковка |
|------------|----------------------------|--|------------------------|----------|
| Заказ № | 1853940000 | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, черный, | | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | Количество полюсов: 1 | | |
| Кол. | 50 Шт. | | | |

4 мм²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

| Тип | ZQV 4N/5 BK | Версия |
|------------|----------------------------|---|
| Заказ № | 2810900000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | 5, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/30 RD | Версия |
| Заказ № | 2561600000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | 30, Шаг в мм (P): 6.10, Ширина: 181.7 mm |
| Кол. | 5 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 2460740000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/10 BK | Версия |
| Заказ № | 2810830000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/30 | Версия |
| Заказ № | 2561580000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Ширина: 181.7 mm |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1528240000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 2810850000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1528140000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1528190000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/2 WT | Версия |
| Заказ № | 2831800000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1528120000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/10 | Версия |
| Заказ № | 1528090000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 2810860000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | 20, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/7 BK | Версия |
| Заказ № | 2810920000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 2460760000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 4N/6 BK | Версия |
| Заказ № | 2810910000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | 6, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/3 | Версия |
| Заказ № | 1527940000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 2460800000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/6 WT | Версия |
| Заказ № | 2831840000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 2, |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/2 | Версия |
| Заказ № | 1527930000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/4 | Версия |
| Заказ № | 1527970000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/41 RD | Версия |
| Заказ № | 2883840000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2460450000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/8 BK | Версия |
| Заказ № | 2810930000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/5 | Версия |
| Заказ № | 1527980000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/7 | Версия |
| Заказ № | 1528020000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 |
| Кол. | 20 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/4 WT | Версия |
| Заказ № | 2831820000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/9 WT | Версия |
| Заказ № | 2831870000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |

Дата создания 28 августа 2024 г. 9:54:57 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/20 | Версия |
| Заказ № | 2883800000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/41 BK | Версия |
| Заказ № | 2831890000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 2460790000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/30 BL | Версия |
| Заказ № | 2561610000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1528230000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/8 WT | Версия |
| Заказ № | 2831860000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1528040000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/4 BK | Версия |
| Заказ № | 2810890000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/9 BK | Версия |
| Заказ № | 2831780000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/41 BL | Версия |
| Заказ № | 2883820000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1528080000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 2460810000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/41 | Версия |
| Заказ № | 2883810000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

Дата создания 28 августа 2024 г. 9:54:57 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 4N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 2460730000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1528170000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/20 BK | Версия |
| Заказ № | 2810870000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | 20, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 2460780000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/2 BK | Версия |
| Заказ № | 2810840000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1528180000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 7, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/6 | Версия |
| Заказ № | 1527990000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 |
| Кол. | 20 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 2460770000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/8 | Версия |
| Заказ № | 1528030000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 |
| Кол. | 20 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/3 WT | Версия |
| Заказ № | 2831810000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/9 | Версия |
| Заказ № | 1528070000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 |
| Кол. | 20 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 4N/10 WT | Версия |
| Заказ № | 2831790000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 4N/32 | Версия |
| Заказ № | 2561670000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: |
| Кол. | 5 Шт. | 193.9 mm |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 4N/3 BK | Версия |
| Заказ № | 2810880000 | Переключатель (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | 3, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 60 шт. | |
| Тип | ZQV 4N/50 | Версия |
| Заказ № | 1528130000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: |
| Кол. | 5 шт. | 303.7 mm |
| Тип | ZQV 4N/7 WT | Версия |
| Заказ № | 2831850000 | Переключатель (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 3, |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| Кол. | 20 шт. | |
| Тип | ZQV 4N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 2460750000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 шт. | |
| Тип | ZQV 4N/5 WT | Версия |
| Заказ № | 2831830000 | Переключатель (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm |
| Кол. | 60 шт. | |
| Тип | ZQV 4N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1528220000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 9, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 шт. | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 шт. | |
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WEW 35/2 GR | Версия |
| Заказ № | 1859200000 | Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | mm, 100 °C |
| Кол. | 100 Шт. | |
| Тип | WEW 35/2 | Версия |
| Заказ № | 1061200000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | Ширина: 8 mm, 100 °C |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | WEW 35/2 SW | Версия |
| Заказ № | 1061210000 | Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | mm, 100 °C |
| Кол. | 50 Шт. | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SDS 0.6X3.5X100 | Версия |
| Заказ № | 2749340000 | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | Толщина лезвия (A): 0.6 mm |
| Кол. | 1 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Гнездо предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | FSPG LED 10-36V BK | Версия |
| Заказ № | 2869690000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623809 | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 10-36V BL | Версия |
| Заказ № | 2869740000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 30-70V BL | Версия |
| Заказ № | 2869760000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623885 | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 60-150V BK | Версия |
| Заказ № | 2869720000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623830 | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 100-250V BL | Версия |
| Заказ № | 2869750000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623878 | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 60-150V BL | Версия |
| Заказ № | 2869770000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623892 | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 100-250V BK | Версия |
| Заказ № | 2869700000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623816 | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG BK | Версия |
| Заказ № | 2869680000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623793 | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | FSPG LED 30-70V BK | Версия |
| Заказ № | 2869710000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623823 | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid |
| Кол. | 25 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | FSPG BL | Версия |
| Заказ № | 2869730000 | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623854 | синий, 6.3 A, поворотный, V-0, Материал Wemid |
| Кол. | 25 шт. | |

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | TNHE ZDL2.5 OR | Версия |
| Заказ № | 2432480000 | Разъединительный рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318 | |
| Кол. | 100 шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1011320000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1 000 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 12/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1610020000 | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 400 шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 30/5 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 2682070000 | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | желанию клиента |
| Кол. | 40 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

WS 8/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WS 8/6 MM WS | Версия |
| Заказ № | 2007160000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Кол. | 600 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 12/6 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1610030000 | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента |
| Кол. | 80 Шт. | |

W2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZS 30/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 2681880000 | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | белый |
| Кол. | 200 шт. | |