

**WEP 2C 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Торцевая пластина (клеммы), 60 мм x 2 мм,<br>Темно-бежевый |
| Номер для заказа | <a href="#">2894210000</a>                                 |
| Тип              | WEP 2C 4   |
| GTIN (EAN)       | 4064675885191  |
| Кол.             | 20 Шт.   |

## WEP 2C 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 39 мм   | Глубина (дюймов)  | 1,535 inch |
| Высота      | 60 мм   | Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
| Ширина      | 2 мм    | Ширина (в дюймах) | 0,079 inch |
| Масса нетто | 2,315 g |                   |            |

## Температуры

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|--|--------|---|--------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## WEP 2C 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Для разъемов конкурирующих производителей. Эластичное покрытие упрощает установку. Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |                                       |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип              | EL KSM 10.6 MM WS 30M         | Исполнение                            |
| Номер для заказа | <a href="#">4064675261032</a> | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый |
| GTIN (EAN)       | 4064675261032                 |                                       |
| Кол.             | 1 Шт.                         |                                       |