


SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Характеристики и преимущества:

- Совместимость с Ethernet-APL
- Конструкция для экономии места и веса
- Экономичная альтернатива соединениям RJ45 и M12
- Доступно с соединениями PUSH IN, SNAP IN, винтовым соединением или пружинным соединением
- Подходит для техпроцессов пайки THT и THR
- Связь 10 Мбит/с для дальних расстояний (1 000 м) согласно стандарту IEEE 802.3cg-2019
- Удаленный источник питания PoDL согласно стандарту IEEE 802.3bu
- Ethernet-APL подходит для всех устройств IIoT и адаптирован для непрерывного производства

Основные данные для заказа

Версия	Скоба экрана, Аксессуар, Винтовой фланец, Количество полюсов: 1, оцинкованный, серебристо-серый, Ящик
Заказ №	2903230000
Тип	SH ETH U
GTIN (EAN)	4099986575172
Кол.	25 Шт.
Упаковка	Ящик

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	26,9 мм	Глубина (дюймов)	1,059 inch
Высота	15,1 мм	Высота (в дюймах)	0,594 inch
Ширина	22,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,882 inch
Масса нетто	2,484 g		

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	118 мм
VPE с	89 мм	Высота VPE	31 мм

Системные характеристики

Боковая панель, свойства	Винтовой фланец	Вид соединения	Винтовое соединение
Диаметр кабеля, макс.	8 мм	Диаметр кабеля, мин.	4,5 мм
Количество полюсов	1	Материал экрана	Сталь
Поверхность экрана	оцинкованный	Серия изделия	Аксессуар
Экранирование	360° shield contact		

Данные о материалах

Цветовой код	серебристо-серый	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001
Материал контакта	Сплав меди	Поверхность контакта	оцинкованный
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	80 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	80 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



A) Clamping range
B) Contact pin for cross sections 1,5mm²
Units are in millimeters [mm] and degrees [°]

