

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 1.6 - 3.2 mm, белый
Номер для заказа	<a href="#">2904840000</a>
Тип	HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685291
Кол.	1 Шт.

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Ширина	5,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,22 inch
Длина	75 000 мм	Длина (в дюймах)	2 952,75 inch
Масса нетто	550 g		

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	1,6 - 3,2 mm
Наружный диаметр провода, макс.	3,2 мм	Наружный диаметр провода, мин.	1,6 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединительного провода	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>		

## Общие данные

Вид печати	Чистый
Галогены	Нет
Длина	75 000 мм
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Термоусадочная трубка на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Термоусадочная трубка на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Материал	Полиолефин
Напечатанные символы	без
Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	белый
Ширина	5,6 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	------------------------------------------

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2448880000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	