

WBC-P-8BK-35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2905350000
Тип	WBC-P-8BK-35
GTIN (EAN)	4099986026018
Кол.	5 Шт.

WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	46 g
-------------	------

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
--	--------	---	--------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	8 мм
Материал	PA 66	Наружный диаметр кабеля, макс.	11,3 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	10,6 мм	Поверхность	Серебро
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm ²	Сертификаты	UL 4128
Тип	Гнездо	Цветовой код	черный

Технические данные

Вид защиты	IP67, вставной	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Номинальное напряжение	1 500 V	Номинальный ток	150 A
Объемное сопротивление	≥ 5000 MΩ	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E529699

Загрузки


Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector
Каталог	Catalogues in PDF-format

WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Исполнение
Номер для заказа	4050830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 Шт.	Овальный обжим

WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 35	Исполнение
Номер для заказа	401350000	35mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309645	
Кол.	1 Шт.	