

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
Заказ №	2912420000
Тип	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Кол.	1 Шт.

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	485 мм	Глубина (дюймов)	19,094 inch
Высота	565 мм	Высота (в дюймах)	22,244 inch
Ширина	335 мм	Ширина (в дюймах)	13,189 inch
Масса нетто	22 000 g		

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm ²
Привод	Электропневматический	Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--