

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термографический, 300 DPI, Термоусадочные трубки
Заказ №	2931860000
Тип	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Кол.	1 Шт.

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	395 мм	Глубина (дюймов)	15,551 inch
Высота	544 мм	Высота (в дюймах)	21,417 inch
Ширина	248 мм	Ширина (в дюймах)	9,764 inch
Масса нетто	21 000 g		

Системы нанесения надписей

Интерфейс	LAN, USB 2.0	Метод выполнения печати	Термографический
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Скорость печати	150 мм/с	Тип	Принтер THM TwinMark
Тип маркировки	Термоусадочные трубки		

Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CE Declaration of conformity UKCA Declaration of conformity
Пользовательская документация	Manual THM MultiMark TWIN - DE Manual THM MultiMark TWIN - EN Manual THM MultiMark TWIN - IT Manual THM MultiMark TWIN - NL Manual THM MultiMark TWIN - FR Manual THM MultiMark TWIN - ES
Каталог	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Версия
Заказ №	1426210000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 Шт.	

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110	
Заказ №	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM PLUS M PERFORATOR	Версия
Заказ №	1540770000	Комплект резака
GTIN (EAN)	4050118345711	
Кол.	1 Шт.	