

WTTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

| | |
|------------|---|
| Версия | Расцепительная клемма измерительного трансформатора, 500, 30, 2 |
| Заказ № | 2985580000 |
| Тип | WTTB 6 BR |
| GTIN (EAN) | 4099986848733 |
| Кол. | 50 Шт. |

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 69 мм | Глубина (дюймов) | 2,717 inch |
| Высота | 100 мм | Высота (в дюймах) | 3,937 inch |
| Ширина | 8,1 мм | Ширина (в дюймах) | 0,319 inch |
| Масса нетто | 32,173 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------|--------|
| Вид монтажа | TS 32, TS 35 | Открытые страницы | справа |
|-------------|--------------|-------------------|--------|

Общие сведения

| | | | |
|---|-------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
|---|-------|--|--------|

Параметры системы

| | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------|---|
| Требуется концевая пластина | Да | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровне | 2 | | |

Расчетные данные

| | | | |
|---|-------------------|--|--------|
| Расчетное сечение | 6 mm ² | Номинальное напряжение пост. тока | 500 V |
| Номинальный ток | 30 A | Ток при макс. проводнике | 30 A |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 0,78 mΩ | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 1,31 W |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | коричневый |
| Цвет элементов управления | оранжевый | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Длина зачистки изоляции | 12 мм | Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4 | |
| Количество соединений | 2 | Момент затяжки, макс. | 1,6 Nm |
| Момент затяжки, мин. | 0,8 Nm | Направление соединения | боковая |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
| Размер лезвия | 0,8 x 4,0 мм | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 10 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 10 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 10 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 6 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000902 | ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CE Declaration of Conformity |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

6 мм²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 6N/3 | Версия |
| Заказ № | 1985760000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 21.8 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 6N/4 | Версия |
| Заказ № | 1985780000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 29.9 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 6N/10 | Версия |
| Заказ № | 2733970000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 6N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 2786900000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: 7, |
| GTIN (EAN) | 4064675064596 | Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 54.4 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 6N/6 | Версия |
| Заказ № | 2733950000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 6N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 2786910000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675064602 | 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 78.7 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 6N/2 | Версия |
| Заказ № | 1985740000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 13.7 |
| Кол. | 60 Шт. | mm |
| Тип | ZQV 6N/7 | Версия |
| Заказ № | 2733960000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 6N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1985840000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: 3, |
| GTIN (EAN) | 4050118370379 | Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 21.8 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 6N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1985850000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 29.9 mm |
| Кол. | 60 Шт. | |

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:42:22 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 6N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 2786890000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: 6, |
| GTIN (EAN) | 4064675064572 | Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 46.3 mm |
| Кол. | 20 Шт. | |

Фиксатор переключателя



Устройство блокировки переключателя можно легко вставить в клеммную колодку сверху. Устройство блокировки переключателя предотвращает несанкционированное замыкание или размыкание цепей, блокируя рукоятку размыкания в соответствующем положении.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SL TTB 6 | Версия |
| Заказ № | 2710220000 | Блокировочное устройство (клемма), РА 66/6, красный |
| GTIN (EAN) | 4050118893311 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

А-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 | Версия |
| Заказ № | 2661280000 | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Версия |
| Заказ № | 2661300000 | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Версия |
| Заказ № | 2661290000 | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемыкающие элементы



Замыкающие перемычки можно быстро и просто вставлять прямо в клеммные колодки. Соединение нескольких рычагов между собой специальным соединителем обеспечивает реализацию принципа «размыкание с предварительным замыканием». После установки замыкающую перемычку невозможно убрать из данного сценария применения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SCCB TTB 6/2 | Версия |
| Заказ № | 2710190000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118847987 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 |
| Кол. | 25 Шт. | mm |
| Тип | SCCB TTB 6/3 | Версия |
| Заказ № | 2710200000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118847994 | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 24.1 |
| Кол. | 25 Шт. | mm |
| Тип | SCCB TTB 6/4 | Версия |
| Заказ № | 2710210000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4050118848007 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 32.2 |
| Кол. | 25 Шт. | mm |

Lever Link



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | LL TTB 6/2 VT | Версия |
| Заказ № | 2710360000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848267 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | LL TTB 6/3 | Версия |
| Заказ № | 2710440000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848236 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | LL TTB 6/6 | Версия |
| Заказ № | 2710460000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848212 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | LL TTB 6/1 WT | Версия |
| Заказ № | 2817220000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675322535 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM YL | Версия |
| Заказ № | 2710400000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012627 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM BR | Версия |
| Заказ № | 2762610000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675018391 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 YL | Версия |
| Заказ № | 2710330000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848311 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM GN | Версия |
| Заказ № | 2710390000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012610 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM BL | Версия |
| Заказ № | 2710380000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012603 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM WT | Версия |
| Заказ № | 2817240000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675322559 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 VT | Версия |
| Заказ № | 2710290000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118847970 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 GN | Версия |
| Заказ № | 2710320000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848328 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 GN | Версия |
| Заказ № | 2710250000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118847949 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 | Версия |
| Заказ № | 2710300000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848243 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM | Версия |
| Заказ № | 2710370000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012092 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 BK | Версия |
| Заказ № | 2710280000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118847963 | |
| Кол. | 50 шт. | |

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:42:22 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | LL TTB 6/1 RD | Версия |
| Заказ № | 2710270000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118847956 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 BL | Версия |
| Заказ № | 2710240000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118847918 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 BR | Версия |
| Заказ № | 2762600000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675018384 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 BR | Версия |
| Заказ № | 2762590000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675018377 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2710340000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848281 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/4 CM | Версия |
| Заказ № | 2726110000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012672 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 | Версия |
| Заказ № | 2710230000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118847925 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/3 CM | Версия |
| Заказ № | 2726100000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012665 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 WT | Версия |
| Заказ № | 2817230000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675322542 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM RD | Версия |
| Заказ № | 2710410000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012634 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 BL | Версия |
| Заказ № | 2710310000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848250 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM BK | Версия |
| Заказ № | 2710420000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012641 | |
| Кол. | 50 шт. | |
| Тип | LL TTB 6/1 YL | Версия |
| Заказ № | 2710260000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118893335 | |
| Кол. | 50 шт. | |

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:42:22 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | LL TTB 6/4 | Версия |
| Заказ № | 2710450000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848229 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 BK | Версия |
| Заказ № | 2710350000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118848274 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | LL TTB 6/2 CM VT | Версия |
| Заказ № | 2710430000 | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675012658 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

Торцевая пластина



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | EP TTB 6 | Версия |
| Заказ № | 2710170000 | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4050118822229 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

Испытательные гнезда



Тестовые розетки используют для подключения к клеммной колодке испытательных и контрольных устройств со стандартными штекерами класса 4.0 шириной до 10 мм. Тестовые розетки расположены под углом, что позволяет реализовать все стандартные измерения (включая связанные с подключением устройств) в пределах клеммной колодки шириной 8,1 мм. После установки тестовые розетки невозможно убрать из данного сценария применения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | TS TTB 6 GN | Версия |
| Заказ № | 2710490000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118880953 | |
| Кол. | 48 Шт. | |
| Тип | TS TTB 6 WT | Версия |
| Заказ № | 2817250000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675322566 | |
| Кол. | 48 Шт. | |

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:42:22 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TS TTB 6 BL | Версия |
| Заказ № | 2710480000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118880656 | |
| Кол. | 48 шт. | |
| Тип | TS TTB 6 BR | Версия |
| Заказ № | 2715540000 | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118769609 | |
| Кол. | 48 шт. | |
| Тип | TS TTB 6 YL | Версия |
| Заказ № | 2710500000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118881066 | |
| Кол. | 48 шт. | |
| Тип | TS TTB 6 BK | Версия |
| Заказ № | 2710520000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118881080 | |
| Кол. | 48 шт. | |
| Тип | TS TTB 6 RD | Версия |
| Заказ № | 2710510000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118881073 | |
| Кол. | 48 шт. | |
| Тип | TS TTB 6 VT | Версия |
| Заказ № | 2710530000 | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118881097 | |
| Кол. | 48 шт. | |
| Тип | TS TTB 6 OR | Версия |
| Заказ № | 2710470000 | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118880649 | |
| Кол. | 48 шт. | |

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Neutral



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/8-11.5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1341630000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145946 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 500 Шт. | |

Профили крышки



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | CS TTB | Версия |
| Заказ № | 2710150000 | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4064675021148 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | CH TTB | Версия |
| Заказ № | 2710130000 | Кожух (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675021155 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Дата создания 24 июля 2024 г. 19:42:22 CEST

WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип | CP TTB | Версия |
| Заказ № | 2710140000 | Кожух (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4064675014171 | |
| Кол. | 10 шт. | |

DEK 5/8



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK-A 5/8 MM WS | Версия |
| Заказ № | 2448860000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118462968 | |
| Кол. | 500 шт. | |