

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

С усложнением структуры оборудования, устареванием некоторых ПЛК и неослабевающим ростом потребности в сигналах ввода-вывода владельцы многих установок и оборудования вынуждены заменять существующие контроллеры новыми без модифицирования кабельной проводки, имеющейся на месте эксплуатации. С помощью адаптеров, предварительно собранных кабелей и интерфейсов компании Weidmüller можно легко и безопасно решить проблему замены одной системы ПЛК на другую: пользователи смогут сохранить существующую кабельную проводку, протестировать новую систему и свести к минимуму простои, связанные с монтажом.

Основные данные для заказа

Заказ №	6720001397
Тип	SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD
GTIN (EAN)	4050118767179
Кол.	1 Шт.
Статус поставки	Снято с производства

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	144 мм	Глубина (дюймов)	5,669 inch
Высота	254 мм	Высота (в дюймах)	10 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	259,5 g		

Температуры

Температура хранения	0...50 °C	Рабочая температура	0...50 °C
----------------------	-----------	---------------------	-----------

Расчетные данные

Рабочее напряжение	150 В	Максимальный ток на канал	5 А
--------------------	-------	---------------------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

