

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Исполнение	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, 2.31 mA, втычной
Номер для заказа	7921570000
Тип	SIHA 3/G20/LD 10-36V
GTIN (EAN)	4032248322503
Кол.	25 Шт.

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	63,1 мм	Глубина (дюймов)	2,484 inch
Высота	39,38 мм	Высота (в дюймах)	1,55 inch
Ширина	6 мм	Ширина (в дюймах)	0,236 inch
Масса нетто	8,28 g		

Температуры

Рабочая температура	-50 °C...120	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	втычной	Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог
-------------	---------	-----------------------	-------------------------------------

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	120 °C	Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог
--------------------------------	--------	-----------------------	-------------------------------------

Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка	Требуется концевая пластина	Нет
------------	----------------------------------	-----------------------------	-----

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Изоляционный материал	Материал Wemid
Цветовой код	черный	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Уведомление об изменении продукта	PCN - EN PCN - DE
Пользовательская документация	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

