

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, GOLD, WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

С усложнением структуры оборудования, устареванием некоторых ПЛК и неослабевающим ростом потребности в сигналах ввода-вывода владельцы многих установок и оборудования вынуждены заменять существующие контроллеры новыми без модифицирования кабельной проводки, имеющейся на месте эксплуатации. С помощью адаптеров, предварительно собранных кабелей и интерфейсов компании Weidmüller можно легко и безопасно решить проблему замены одной системы ПЛК на другую: пользователи смогут сохранить существующую кабельную проводку, протестировать новую систему и свести к минимуму простои, связанные с монтажом.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	7940125466
Тип	SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, GOLD, WM
GTIN (EAN)	4064675256090
Кол.	1 Шт.

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, GOLD, WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	144 мм	Глубина (дюймов)	5,669 inch
Высота	254 мм	Высота (в дюймах)	10 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	6 248 g		

Температуры

Температура хранения	0...50 °C	Рабочая температура	0...50 °C
----------------------	-----------	---------------------	-----------

Расчетные данные

Рабочее напряжение	240 V	Максимальный ток на канал	3 A
--------------------	-------	---------------------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, GOLD, WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

