

**TS15X5 ST K31****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 164 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Заказ №    | <a href="#">8000003887</a>  |
| Тип        | TS15X5 ST K31   |
| GTIN (EAN) | 4050118652529   |
| Кол.       | 20 Шт.  |

## TS15X5 ST K31

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина     | 5,5 мм | Глубина (дюймов)  | 0,217 inch |
| Высота      | 15 мм  | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Ширина      | 164 мм | Ширина (в дюймах) | 6,457 inch |
| Масса нетто | 32,5 g |                   |            |

## Общие данные

|                   |   |               |              |
|-------------------|---|---------------|--------------|
| Материал          | Сталь   | Нормы         | DIN EN 60715 |
| Поверхность       | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Размер штампа | 4,5 x 20 мм  |
| Толщина материала | 1 мм  |               |              |

## Общие данные - аксессуары

|               |             |                   |   |
|---------------|-------------|-------------------|---|
| Материал      | Сталь       | Поверхность       | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Размер штампа | 4,5 x 20 мм | Толщина материала | 1 мм  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## TS15X5 ST K31

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | FKSC M4X6 D8/SW2           | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1567480000</a> | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              | полюсов: 1   |
| Кол.       | 100 шт.                    |  |