

FPL 8G1.5/Q8KW/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | FieldPower®, Проводник, Пластмассовый корпус, Количество жил: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 или аналогичный, Раздел: 1.5 mm ² , 5 m |
| Номер для заказа | 8000005237 |
| Тип | FPL 8G1.5/Q8KW/5 |
| GTIN (EAN) | 4032248997695 |
| Кол. | 1 Шт. |

FPL 8G1.5/Q8KW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 1 g

РВ46 Общие технические данные

Вид защиты IP65

Технические характеристики кабеля

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Количество жил | 8 | Радиус изгиба мин., изменяющийся | 159 мм |
| Радиус изгиба, мин., постоянный | 42,4 mm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001578 | ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

FPL 8G1.5/Q8KW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

