

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Клеммные коробки представляют собой взрывозащищенное оборудование, сертифицированное для эксплуатации на взрывоопасных

участках зон 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ex e, Ex ia и Ex tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEx и ATEX, также доступны и другие международные допуски к эксплуатации
- Улучшенное качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon STB (Small Terminal Box), Соединительная коробка, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 250 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 120 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), полировка до зеркального блеска, серебряный
Номер для заказа	8000028397
Тип	STB 4 EXE
GTIN (EAN)	4050118583809
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1002710000 1020100000 1010100000 2519550000

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	120 мм	Глубина (дюймов)	4,724 inch
Высота	250 мм	Высота (в дюймах)	9,842 inch
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Диаметр	8 мм	Размеры крепежа, высота	125 мм
Размеры крепежа, ширина	275 мм	Толщина стенок, мин.	1,5 мм
Толщина стенок, макс.	1,5 мм	Масса нетто	8 326,052 g

Температуры

Температура окружающей среды	Tamb -40°C...+40°C
------------------------------	--------------------

Монтаж вертикальный

WDU 4 / ZDU 4	1x26, 2 x PE
---------------	--------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	IBExU 07ATEX1148	Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX IBE09.0019
Обозначение	Ex eb IIC T6 Gb		

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Отверстия, страница B	6 x M25, 1 x BDX
Отверстия, страница C	нет	Отверстия, страница D	нет
Отверстия, страница A	6 x M25	Табличка с типом материала	Покрытие из полиэстера с алюминием

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Сертификаты

Сертификаты	CE; ATEX; IECEX
-------------	-----------------

Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	IBEXU07ATEX1148 IECEXIBE09.0019
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пластиковые контргайки, черные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M25 K SW	Исполнение
Номер для заказа	4008190956417	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956417	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	25 Шт.	

Заглушки – пластик – Ex e/i 7 Joule



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	VP M25 EX SI 7J	Исполнение
Номер для заказа	4050118415360	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, М
GTIN (EAN)	4050118415360	25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Кол.	100 Шт.	

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

Тип	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	Исполнение
Номер для заказа	25311990000	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный
GTIN (EAN)	4050118821222	ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54,
Кол.	50 Шт.	IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	Исполнение
Номер для заказа	25320000000	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный
GTIN (EAN)	4050118821239	ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54,
Кол.	25 Шт.	IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6

Заглушки из латуни, шестигранная головка, тип VP HEX Ex e/d



Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

Тип	VP-HEX M25-EX W	Исполнение
Номер для заказа	25318960000	VP-HEX (Klippon Ex, заглушка с шестигранной головкой), Заглушка,
GTIN (EAN)	4050118075588	прямой, M 25 x 1,5, 16 mm, Латунь никелированная
Кол.	16 Шт.	

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M25 MS	Исполнение
Номер для заказа	1737010000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Латунь никелированная
Кол.	100 Шт.	

Латунные кабельные вводы Ex e



Латунные кабельные вводы, подходящие для использования во взрывоопасных зонах Ex e (повышенная безопасность). Они прошли испытание в соответствии с последними нормами и стандартами IEC/EN 60079-0, а также имеют необходимый сертификат ATEX.

Основные данные для заказа

Тип	VG M25 EXE MS	Исполнение
Номер для заказа	1460070000	VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой,
GTIN (EAN)	4050118266214	M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Латунь
Кол.	20 Шт.	никелированная