

TS35X7.5 ST FPC 20 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа	8000037558
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653229
Кол.	20 Шт.

Дата создания 4 июля 2024 г. 20:53:02 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS35X7.5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	165 мм	Ширина (в дюймах)	6,496 inch
Масса нетто	60 g		

Общие данные

Материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромиро- ванный
Толщина материала	1 мм	Указание по установке	Непосредственный мон- таж

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format