

TS15X5 ST MPC1217 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа	8000037598
Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Кол.	20 Шт.

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	0,59 мм	Высота (в дюймах)	0,023 inch
Ширина	4,13 мм	Ширина (в дюймах)	0,163 inch
Масса нетто	18,278 g		

Общие данные

Материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромиро- ванный
Толщина материала	1 мм	Указание по установке	Непосредственный мон- таж

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format