

**TS15X5 ST MPC0712 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Аксессуар

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 55 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа	<a href="#">8000037599</a>
Тип	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
Кол.	20 Шт.

## TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	55 мм	Ширина (в дюймах)	2,165 inch
Масса нетто	11 g		

## Общие данные

Материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромиро- ванный
Толщина материала	1 мм	Указание по установке	Непосредственный мон- таж

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>