

TS35X15 ST KTB4538 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 321 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	8000073117
Тип	TS35X15 ST KTB4538 HOR
GTIN (EAN)	4064675340720
Кол.	20 Шт.

TS35X15 ST KTB4538 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	321 мм	Ширина (в дюймах)	12,638 inch
Масса нетто	221,82 g		

Общие данные

Материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный
Нормы		Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
	DIN EN 60715		
Толщина материала	1,5 мм	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие данные - аксессуары

Материал		Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
	Сталь		
Толщина материала	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

TS35X15 ST KTB4538 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Исполнение
Номер для заказа	1934150000	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3
GTIN (EAN)	4050118063820	mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,
Кол.	1 Шт.	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
		пассивированный, серебряный