

**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Подключаемые распределители электроэнергии  
Двойное подключаемое соединение для распределе-  
ния питания и подачи питания на устройства

- 2-контактный, с цветовой кодировкой
- 230 V, IP 30

**Основные данные для заказа**

Заказ №	<a href="#">8000075198</a>
Тип	Y-INTERFACE SL
GTIN (EAN)	8430243428439
Кол.	16 Шт.

## Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	16,4 мм	Глубина (дюймов)	0,646 inch
Высота	29,8 мм	Высота (в дюймах)	1,173 inch
Ширина	17 мм	Ширина (в дюймах)	0,669 inch
Масса нетто	6 g		

## Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Рабочая температура	-40...70 °C
Влажность при рабочей температуре	0...85% (без появления конденсата)		

## Данные соединения

Разъемы для печатных плат, распределение	LSF-SMT 5.08/03/180 (без центрального контакта)	Соединительные разъемы, электропитание	SL 5.08HC/03/90B (без центрального контакта)
--	---	--	--

## Расчетные данные

Вид защиты	IP30	Рабочее напряжение	230 V
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	6 A	Общий номинальный ток	12 A

## PA50\_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции	250 В AC	Категория перенапряжения	III
Степень опасности загрязнения	3	Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс)	6 kV

## Область подключения

Вид соединения	PUSH IN	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,13 mm <sup>2</sup>	Длина снятия изоляции	10 мм
Макс. сечение провода, AWG	AWG 14	Мин. сечение провода, AWG	AWG 28

## Соединение, электропитание

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**Y-INTERFACE SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения**