

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Новая серия корпусов Klippon® EBi была специально разработана для использования в промышленных условиях. Она надежно удовлетворяет всем требованиям для использования в суровых условиях и отличается привлекательными эксплуатационными характеристиками. Экономичные корпуса из нержавеющей стали позволяют выполнять очень экономичные расчеты, а также подходят для проектов с ограниченным бюджетом. Помимо Klippon® EBi для промышленного применения, для опасных зон используется Klippon® EBx. Корпуса с допуском cULus доступны по запросу.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Корпус, Высота: 300 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 150 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебристый
Заказ №	8000090357
Тип	KEBIQL303015S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855705
Кол.	1 Шт.

Дата создания 9 июня 2024 г. 15:55:29 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	150 мм	Глубина (дюймов)	5,905 inch
Высота	300 мм	Высота (в дюймах)	11,811 inch
Ширина	300 мм	Ширина (в дюймах)	11,811 inch
Масса нетто	4 900 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP66	Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса
Материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)	Поверхность	необработанный
Прикрепление крышки	Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с вставкой с двумя бородками	Примечание: степень защиты	Защита IP обеспечивается только после настенного монтажа с использованием закрытых уплотнительных шайб.
Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Силикон	Нет	Толщина материала - корпус	1,5 мм
Толщина материала - крышка	1,5 мм	Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал	Хлоропрен	Фланцевая пластина	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001SS00
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

www.weidmueller.com

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Двухбородочный ключ



Двухбородочный ключ предназначен для запираения и отпираения закрывающего элемента двери корпуса.

Основные данные для заказа

Тип	KLIPPON QL KEY	Версия
Заказ №	2473930000	Klippon EB (Essential Box), Рубильник, прочее, Материал:
GTIN (EAN)	4050118485868	Пластмасса
Кол.	5 Шт.	

Монтажные опоры



Благодаря дополнительным монтажным опорам корпуса также могут устанавливаться с наружной стороны.

Основные данные для заказа

Тип	KEB MOFT SMALL S4 SET	Версия
Заказ №	2660200318	Klippon EB (Essential Box), Монтажная опора, Высота: 38
GTIN (EAN)	4064675275695	mm, Ширина: 55 mm, Глубина: 10.5 mm, Материал: Сталь,
Кол.	1 Шт.	необработанный, серебряный

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

Тип	LKSC M6X8 A2 TX30	Версия
Заказ №	2704960000	Klippon TB (Terminal Box), Крепежный комплект, Высота: 11.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	Ширина: 13.6 mm, Глубина: 13.6 mm, Материал: Нержавеющая
Кол.	500 Шт.	сталь, необработанный, серебряный

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Версия
Заказ №	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3
GTIN (EAN)	4050118063820	mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,
Кол.	1 Шт.	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
		пассивированный, серебряный

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KEB MOPL 3030 S2N H	Версия
Заказ №	8000074316	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 240 mm,
GTIN (EAN)	4064675425267	Ширина: 240 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Нержавеющая
Кол.	1 шт.	сталь 1.4301 (304), необработанный, серебряный
Тип	KEB MOPL 3030 MSZN	Версия
Заказ №	8000074171	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 240 mm,
GTIN (EAN)	4064675425168	Ширина: 240 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая,
Кол.	1 шт.	оцинкованный, серебряный

Держатель этикеток типа



Имеются разнообразные держатели табличек, предназначенные для размещения на видном месте, а также для дополнительных табличек по мере необходимости.

Основные данные для заказа

Тип	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Версия
Заказ №	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 50 mm,
GTIN (EAN)	4064675425366	Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: Нержавеющая
Кол.	1 шт.	сталь 1.4404 (316 L), защищенный щеткой, серебряный
Тип	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Версия
Заказ №	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 25 mm,
GTIN (EAN)	4064675425632	Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: Нержавеющая
Кол.	1 шт.	сталь 1.4404 (316 L), защищенный щеткой, серебряный

Держатель документа



Держатели для документов для правильного хранения документов в отсеке.

Основные данные для заказа

Тип	DOHA KEB A6 S4B R	Версия
Заказ №	8000075807	Klippon EB (Essential Box), Корпус, Заклепочное, Высота: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, Глубина: 20 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404,
Кол.	1 шт.	серебряный

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Распорка



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

Основные данные для заказа

Тип	SP M6 20 MSZN	Версия
Заказ №	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850234	10 mm, Глубина: 20 mm, Материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 Шт.	
Тип	SP M6 30 MSZN	Версия
Заказ №	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850241	10 mm, Глубина: 30 mm, Материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 Шт.	
Тип	SP M6 15 MSZN	Версия
Заказ №	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 mm, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190857851	10 mm, Глубина: 15 mm, Материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 Шт.	