

**КТВ GP XX7620 AB S4 3ММ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">8000112997</a>                                                                                                                     |
| Тип        | КТВ GP XX7620 AB S4 3ММ                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4099986799394                                                                                                                                  |
| Кол.       | 1 Шт.                                                                                                                                          |

## КТВ GP XX7620 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 454 g |
|-------------|---------|

## Общие данные

|                    |                                     |                    |                  |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| Материал           | Нержавеющая сталь<br>1.4404 (316 L) | Поверхность        | электрополировка |
| Фланцевая пластина | Да                                  | Фланцевые пластины | снизу, сверху    |

## Общие данные - аксессуары

|          |                                     |             |                  |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь<br>1.4404 (316 L) | Поверхность | электрополировка |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |             |             |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|------------------------------------------|