

## DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



## MCZ: самое компактное решение

- Самый компактный преобразователь аналоговых сигналов в клеммном формате на рынке
- Преобразование аналоговых сигналов с экономией пространства в шкафу электроуправления благодаря тонкому модулю шириной 6 мм
- Удобство электромонтажа с помощью вставных перемычек

## Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь DC/f, Вход : 0-10 V, Выход : Частота, 0...1/4/8/16 кГц
Номер для заказа	<a href="#">8242040000</a>
Тип	DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN)	4008190401979
Кол.	10 Шт.

## DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	64 мм	Высота (в дюймах)	2,52 inch
Ширина	12 мм	Ширина (в дюймах)	0,472 inch
Длина	76,8 мм	Длина (в дюймах)	3,024 inch
Масса нетто	22,1 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...60 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

## Вход

Входное сопротивление, напряжение	100 кОм	Количество входов	1
Напряжение	0...10 V		

## Выход

Выходная частота	0...1/4/8/16 кГц	Выходной ток	20 мА
Выходной уровень	PNP, Ub-0,7 В	Количество выходов	1

## Общие данные

Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка	Напряжение питания	24 В DC ± 10 %
Потребляемый ток	14 мА без нагрузки	Рейка	TS 35, TS 32
Температурный коэффициент	≤ 250 ppm/K	Точность	0,2 % от FSR

## Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка	Напряжение развязки	1 кВ DC
Напряжение развязки, вход или выход/TS	4 кВ <sub>эфф.</sub>	Расчетное напряжение	300 В

## Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение	4 mm <sup>2</sup>
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, макс.	4 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28
ECLASS 12.0	27-21-01-28	ECLASS 13.0	27-21-01-28

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

**DK U-F DK5 0-10V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о  
соответствии

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

## DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DK-SERIES

## Основные данные для заказа

Тип	AP DK5 PA BE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6288870000</a>	Корпус монтажной рейки, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
GTIN (EAN)	4008190403676	бежевый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
Кол.	20 Шт.	

1.5 mm<sup>2</sup>

Наличие множества национальных и международных разрешений и аттестаций на предмет соответствия целому ряду отраслевых стандартов делает серию W универсальным решением в части обеспечения возможностей для подключения — особенно в тяжелых условиях. Винтовое присоединение долгое время было элементом соединений, обеспечивающим соответствие все ужесточающимся требованиям по надежности и функциональным возможностям. И наша серия W продолжает устанавливать стандарты.

## Основные данные для заказа

Тип	VQB 1.5/50 RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4633290000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.20, Изолированный: Да, 17.5 А, красный
GTIN (EAN)	4008190257750	
Кол.	5 Шт.	
Тип	VQB 1.5/50 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4633280000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.20, Изолированный: Да, 17.5 А, синий
GTIN (EAN)	4008190257743	
Кол.	5 Шт.	
Тип	VQB 1.5/50 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4635120000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.20, Изолированный: Да, 17.5 А, черный
GTIN (EAN)	4008190262761	
Кол.	5 Шт.	

## DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190456597</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

## SAK-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190181314</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	