

FBCON PA CG 8WAY EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для применения в опасных зонах соединительные коробки PROFIBUS PA Ex предлагаются в виде 1-, 2-, 4- и 8-канальных распределителей.

Кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

Функциональность

- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
 - Разъем M12 для ответвлений
 - Шпилька внешнего заземления
 - Класс защиты IP66
 - Варианты исполнения из алюминия
 - Совместимость с Profibus PA
- Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.

Основные данные для заказа

Исполнение	Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 8-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66
Номер для заказа	8564240000
Тип	FBCON PA CG 8WAY EX
GTIN (EAN)	4032248287611
Кол.	1 шт.

FBCON PA CG 8WAY EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	58 мм	Высота (в дюймах)	2,283 inch
Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Длина	175 мм	Длина (в дюймах)	6,89 inch
Масса нетто	943 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...80 °C
Рабочая температура	-40 °C...80 °C		

Технические данные

Вид защиты	IP66	Вид концентратора	8-канальный распределитель полевой шины EEx
Вид монтажа	Фронтальный монтаж	Исполнение корпуса	С компенсатором давления
Кабельный вход	Латунный кабельный ввод	Количество контактных гнезд	8
Основной материал корпуса	Алюминий, AlSi12	Степень загрязнения	2
Шинная система	Profibus-PA, Foundation Fieldbus		

Классификации

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-24-26-08
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Certification ATEX Declaration of Conformity
Уведомление об изменении продукта	20220208 Technical change to FBCon field distributors (passive, with aluminum housings)
Программное обеспечение	WI-Segment-Calculator
Пользовательская документация	Instruction sheet Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

Дата создания 23 мая 2024 г. 10:36:06 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FBCON PA CG 8WAY EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

