

## FBCON TERM.D EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для применения в опасных зонах соединительные коробки PROFIBUS PA Ex предлагаются в виде 1-, 2-, 4- и 8-канальных распределителей.

Кабельные входы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

Функциональность

- Кабельные входы ЭМС для магистралей и ответвлений
  - Разъем M12 для ответвлений
  - Шпилька внешнего заземления
  - Класс защиты IP66
  - Варианты исполнения из алюминия
  - Совместимость с Profibus PA
- Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.

## Основные данные для заказа

Версия	FBCon Оконечная нагрузка без подключения к заземлению, без фиксатора, Терминатор, IP66
Заказ №	<a href="#">8606190000</a>
Тип	FBCON TERM.D EX
GTIN (EAN)	4032248274857
Кол.	1 Шт.

## FBCON TERM.D EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	36 мм	Высота (в дюймах)	1,417 inch
Ширина	45 мм	Ширина (в дюймах)	1,772 inch
Длина	49 мм	Длина (в дюймах)	1,929 inch
Масса нетто	178 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...80 °C
Рабочая температура	-40 °C...80 °C		

## Технические данные

Вид защиты	IP66	Вид концентратора	Терминатор
Вид монтажа	Открытый монтаж	Вид соединения защитного провода РЕ	Кабельный ввод M16
Кабельный вход	Латунный кабельный ввод	Шинная система	Profibus-DP, Modbus RS485

## Классификации

ETIM 6.0	EC001583	ETIM 7.0	EC001583
ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ECLASS 9.0	27-14-31-54	ECLASS 9.1	27-14-31-54
ECLASS 10.0	27-14-31-54	ECLASS 11.0	27-14-31-92
ECLASS 12.0	27-14-31-92	ECLASS 13.0	27-14-31-92

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Certification ATEX Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Уведомление об изменении продукта	<a href="#">20220208 Technical change to FBCon field distributors (passive, with aluminum housings)</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Instruction sheet</a> <a href="#">Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**FBCON TERM.D EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**