

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Простой монтаж в распределительном шкафу
- Модуль TS 35, монтируемый на рейке
- Знак соответствия нормам VDE
- Двухполюсный с защитным контактом

Основные данные для заказа

Исполнение	Штепсельная розетка электрического шкафа на рейке TS 35
Номер для заказа	8734580000
Тип	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
Кол.	10 Шт.

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	45 мм	Высота (в дюймах)	1,772 inch
Ширина	76 мм	Ширина (в дюймах)	2,992 inch
Длина	60 мм	Длина (в дюймах)	2,362 inch
Масса нетто	95 g		

Температуры

Температура хранения	-20 °C...40 °C	Рабочая температура	-20 °C...40
----------------------	----------------	---------------------	-------------

Вход

Номинальный ток	16 A
-----------------	------

Общие данные

Конструкция	Монтажный корпус	Рейка	TS 35
Цветовой код	бежевый		

Координация изоляции

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
--------------------------	----	---------------------	---

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
--------------------------	----	---------------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ECLASS 9.0	27-14-40-42	ECLASS 9.1	27-14-40-42
ECLASS 10.0	27-14-40-42	ECLASS 11.0	27-14-40-42
ECLASS 12.0	27-14-40-42	ECLASS 13.0	27-14-40-42

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format


SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип	SDIS SL 0.6X3.5X100	Исполнение
Номер для заказа	1234660000	Отвертка, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118072631	
Кол.	1 Шт.	

W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/2 V0 GF SW	Исполнение
Номер для заказа	14789000000	Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4050118286779	
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 35/1 V0 GF SW	Исполнение
Номер для заказа	14789900000	Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4050118286892	
Кол.	50 Шт.	

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип	SDIK PZ1 SL	Исполнение
Номер для заказа	19344730000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4050118073225	
Кол.	1 Шт.	