

MI-A-PSM24VDC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный адаптер подключается к реле RELAIS MICROSERIE с помощью кабеля с 10-полюсным плоским вилочным наконечником или 15-полюсным соединителем SUB-D.

Основные данные для заказа

Версия	Адаптер, MICRO-интерфейс, Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое соединение
Заказ №	8800230000
Тип	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Кол.	10 Шт.

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	6 мм	Глубина (дюймов)	0,236 inch
Высота	98 мм	Высота (в дюймах)	3,858 inch
Ширина	88 мм	Ширина (в дюймах)	3,465 inch
Масса нетто	32 g		

Температуры

Температура хранения	-20...85 °C	Рабочая температура	0...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-----------

Данные соединения

Напряжение питания	макс. 30 В AC/DC
--------------------	------------------

Расчетные данные

Рабочее напряжение	30 V UC	Максимальный ток на канал	0,5 A
Общий номинальный ток	2 A		

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	0,35 kV		

Соединение, электропитание

Вид соединения	Винтовое соединение
----------------	---------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

MI-A-PSM24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения****Символ цепи**