

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Перекрестное соединение для разъемов в
RIDERSERIES RCM

Основные данные для заказа

Исполнение	RIDERSERIES RCM, Перемычка
Номер для заказа	8870850000
Тип	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Кол.	10 Шт.

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	28 мм	Ширина (в дюймах)	1,102 inch
Масса нетто	1,2 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-45 °C...70 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Данные о перемычках

Номинальный ток	12 А	Изоляция	Да
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	белый
Количество перемкнутых клемм	2	Шаг в мм (P)	25,5 мм
Вид монтажа	втычной		

Общие данные

Цветовой код	белый
--------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	25,5 мм
--------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования


How to install cross connection



Plug cross connection direct into wire-connection opening

Вставьте перемычки в кабельные соединения

Пример использования



Cross connection:
 SCM-I QV P
 Part-No. 8870850000

Sockets:
 SCM-I xCD P

Перемычка замыкается с таким же соединением на соседнем основании