

IE-FM6Z2VO0020MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE, оптоволоконный патч-кабель, многомодовый, SC-Duplex-SC-Duplex, оранжевый, Диаметр сердечника 62,5 мкм

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | Предварительно собранный соединительный кабель, перекрестный, SC-Duplex IP20, SC-Duplex IP20, 62.5 µm, ПВХ, 20 m |
| Номер для заказа | 8876360200 |
| Тип | IE-FM6Z2VO0020MSD0SD0X |
| GTIN (EAN) | 4032248690602 |
| Кол. | 1 Шт. |

IE-FM6Z2VO0020MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|------------------|--------------|
| Длина | 20 м | Длина (в дюймах) | 787,402 inch |
| Масса нетто | 298,5 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| Температура хранения | -25 °C...75 °C | Рабочая температура | -5 °C...75 |
| Температура монтажа | -5 °C...50 °C | | |

Общие стандарты

| | |
|---------------------------|-------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-4 |
|---------------------------|-------------|

Стандарты

| | |
|---------------------------|-------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-4 |
|---------------------------|-------------|

Вилка левосторонняя

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Штекер левый | SC-Duplex, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Вилка правосторонняя

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Штекер правый | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|

Конструкция кабеля

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|---------|
| Диаметр оболочки | 3*6 мм | Диаметр сердечника | 62,5 µm |
| Конструкция кабеля | ZIPCORD | Материал оболочки | ПВХ |
| Нормативные обозначения | I-V(ZN)Y | Основное покрытие | 245 µm |
| Цвет оболочки | оранжевый | | |

Механические свойства и свойства материала кабеля

| | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Радиус изгиба мин., однократный | 30 мм | Радиус изгиба мин., повторяющийся | 60 мм |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|

Штекер

| | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Штекер левый | SC-Duplex, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный | Штекер правый | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

IE-FM6Z2VO0020MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

