

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE, оптоволоконный кабель
Breakout, многомодовый, SC-Duplex-SC-Duplex, черный,
Диаметр сердечника 62,5 мкм

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Тросовый кабель, SC-Duplex IP20, SC-Duplex IP20, 62.5 µm, Полиуретан, 5 m |
| Номер для заказа | 8876440050 |
| Тип | IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X |
| GTIN (EAN) | 4032248609932 |
| Кол. | 1 Шт. |

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Длина | 5 м | Длина (в дюймах) | 196,85 inch |
| Масса нетто | 170 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -40 °C...80 °C | Рабочая температура | -40 °C...80 |
| Температура монтажа | -20 °C...60 °C | | |

Общие стандарты

| | |
|---------------------------|-------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-4 |
|---------------------------|-------------|

Стандарты

| | |
|---------------------------|-------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-4 |
|---------------------------|-------------|

Вилка левосторонняя

| | |
|--------------|---|
| Штекер левый | SC-Duplex, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный |
|--------------|---|

Вилка правосторонняя

| | |
|---------------|--|
| Штекер правый | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|---------------|--|

Конструкция кабеля

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| Диаметр оболочки | 6 мм | Диаметр сердечника | 62,5 µm |
| Конструкция кабеля | Для тросовой прокладки, Breakout | Материал оболочки | Полиуретан |
| Основное покрытие | 245 µm | Цвет оболочки | черный |

Механические свойства и свойства материала кабеля

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Радиус изгиба мин., однократный | 25 мм | Радиус изгиба мин., повторяющийся | 77 мм |
| Циклы сгиба | 100 000 | | |

Штекер

| | | | |
|--------------|---|---------------|--|
| Штекер левый | SC-Duplex, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный | Штекер правый | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|--------------|---|---------------|--|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

Дата создания 23 мая 2024 г. 10:51:30 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Экологическое соответствие изделия**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Пользовательская документация | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

