

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	Соединение, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	8901640000
Тип	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
Кол.	1 Шт.

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	36 g
-------------	------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 105 °C
---------------------	------------------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Кодировка	D	Количество полюсов	4
Основной материал корпуса	Армированный стекло- волокном полиамид, Ла- тунь, никелированный	Поверхность контакта	100 МОм
Циклы коммутации	≥ 100		

Общие данные

Количество полюсов	4	Соединение 1	M12
Соединение 2	M12	Описание артикула	Соединение
Компоновка	Гнездо M12 на гнездо RJ45	Основной материал корпуса	Армированный стекло- волокном полиамид, Ла- тунь, никелированный
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Соединительная резьба	M12
Поверхность контакта	100 МОм	Экранирование	Контакт с экранировани- ем 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-101
---------------------------	-----------------

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Кодировка	D
Количество полюсов	4	Основной материал корпуса	Армированный стекло- волокном полиамид, Ла- тунь, никелированный
Поверхность контакта	100 МОм	Соединительная резьба	M12
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

