

DIODENBOX 8 DI 3A 1600V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Интерфейсы с диодами для защиты от перенапряжения, проверки ламп или защиты от неправильной полярности.

Основные данные для заказа

Версия	
Заказ №	8943110000
Тип	DIODENBOX 8 DI 3A 1600V
GTIN (EAN)	4032248752300
Кол.	1 шт.

DIODENBOX 8 DI 3A 1600V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	100 мм	Высота (в дюймах)	3,937 inch
Ширина	55,5 мм	Ширина (в дюймах)	2,185 inch
Длина	125 мм	Длина (в дюймах)	4,921 inch
Масса нетто	430 g		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Температура окружающей среды	+70°C
Рабочая температура	-25...70		

Данные соединения

Вид компонента	Диод	Вид соединения	Пружинное соединение
----------------	------	----------------	----------------------

Расчетные данные

Номинальный ток на соединение	3 A
-------------------------------	-----

Соответствие стандартам по изоляции

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Область подключения

Вид соединения	Пружинное соединение	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,08 mm ²	Длина снятия изоляции	7 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000677	ETIM 7.0	EC000677
ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ECLASS 9.0	27-14-31-10	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-31-10	ECLASS 11.0	27-14-31-10
ECLASS 12.0	27-14-31-10	ECLASS 13.0	27-14-31-10

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--