

МЕНА КР RT M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Ножевой блок
Заказ №	9003610000
Тип	МЕНА КР RT M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190058272
Кол.	1 Шт.

МЕНА КР RT M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Высота	11,5 мм	Высота (в дюймах)	0,453 inch
Ширина	26 мм	Ширина (в дюймах)	1,024 inch
Масса нетто	3,68 g		

Технические данные

Описание артикула	Комплект ножей для Mini-Duro-Stripax до AWG24 для ПТФЭ
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	0,5 мм	Диаметр провода, мин.	0,3 мм
Длина зачистки, макс.	7 мм	Длина зачистки, мин.	3 мм
Тип кабеля	Провод со специальной изоляцией	Цветовой код	красный

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	