

**M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- С внутренним проводом  $\varnothing$  1 мм
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Автоматическое открытие зажимных губок после зачистки

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| Номер для заказа | <a href="#">9003750000</a>                          |
| Тип              | M-D-STRIPAX LWL                                     |
| GTIN (EAN)       | 4008190068042                                       |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 16 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,63 inch  |
| Высота      | 135 мм  | Высота (в дюймах) | 5,315 inch |
| Ширина      | 82 мм   | Ширина (в дюймах) | 3,228 inch |
| Масса нетто | 96,73 g |                   |            |

## Технические данные

|                   |   |
|-------------------|---|
| Описание артикула | инструмент для снятия<br>изоляции оптоволокон-<br>ных кабелей |
|-------------------|---|

## Инструменты для снятия изоляции

|                        |   |                       |        |
|------------------------|---|-----------------------|--------|
| Диаметр провода, макс. | 1 мм  | Длина зачистки, макс. | 7,5 мм |
| Тип кабеля             | Проводник POF (пласт-<br>массовый оптоволокон-<br>ный кабель) с внутренним<br>проводником диаметром<br>1 мм | Цветовой код          | серый  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Принадлежности / запасные части



- С внутренним проводом  $\varnothing$  1 мм
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Автоматическое открытие зажимных губок после зачистки

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Тип              | МЕНА KP LWL M-D-SPX        | Исполнение              |
| Номер для заказа | <a href="#">6033760000</a> | Аксессуар, Запасной нож |
| GTIN (EAN)       | 4008190055110              |                         |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                         |