

H1,5/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
Заказ №	9004070000
Тип	H1,5/18
GTIN (EAN)	4008190105761
Кол.	1 000 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 4 июня 2024 г. 14:58:31 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H1,5/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,148 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	18 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,7 мм	Длина зачистки изоляции	18 мм
Длина поверхности контакта (L2)	18 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,5/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

