

H4,0/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
Номер для заказа	9004110000
Тип	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:44:10 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,29 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	18 мм	Диаметр изоляции (D2)	4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм	Длина зачистки изоляции	18 мм
Длина поверхности контакта (L2)	18 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

