

H1,0/14D R BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
Заказ №	9004330000
Тип	H1,0/14D R BD
GTIN (EAN)	4008190047498
Кол.	500 Шт.
Упаковка	На катушке

H1,0/14D R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,096 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - красный
------------	-------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	14 мм	Военное обозначение	T 20A 009 A
Диаметр изоляции (D2)	3 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,4 мм
Длина зачистки изоляции	10 мм	Длина поверхности контакта (L2)	8 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17	Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	Сайт UL
-----------------------	---------

Сертификат № (cULus)	E499744
----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,0/14D R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

