



## H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,89 g

## Технические данные

| Исполнение         | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный |
|--------------------|-------------------|--|
| Двойной наконечник |                   |  |

## Кабельные наконечники

|   |                    |   |         |
|---|--------------------|---|---------|
| L1 в мм                                 | 26 мм              | Высота изоляции (A)                                 | 13,4 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 5,8 мм             | Длина зачистки изоляции                             | 17 мм   |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 12 мм              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8   |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 10 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,5 мм  |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,2 мм             | Цветовой код  | DIN     |
| Ширина изоляции (B)                     | 7,6 мм             |   |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E499744         |

## Загрузки

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Технические данные            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры                       |  |

**H10,0/26D R ZH SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

