

H4,0/22D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый
Номер для заказа	9004730000
Тип	H4,0/22D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190161811
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,54 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - серый
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	22 мм	Высота изоляции (A)	9 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	3,5 мм	Длина зачистки изоляции	15 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	5,2 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

