

H1,5/20 ZH R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, красный
Номер для заказа	9004920000
Тип	H1,5/20 ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190482695
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H1,5/20 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,208 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	20 мм	Высота изоляции (A)	6,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	15 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller
Ширина изоляции (B)	3,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H1,5/20 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

