

**H10,0/24 ZH EB SV**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




**В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)**

**Цветовой код Weidmüller**

**Цветовой код согласно DIN**

**Другой цветовой код**



## Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет слоновой кости
Номер для заказа	<a href="#">9004940000</a>
Тип	H10.0/24 ZH EB SV
GTIN (EAN)	4008190482718
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 7 июля 2024 г. 22:22:02 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H10,0/24 ZH EB SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,18 g
-------------	--------

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет слоновой кости
	Двойной наконечник	

## Кабельные наконечники

L1 в мм	24 мм	Высота изоляции (A)	13,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	5,8 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmueller
Ширина изоляции (B)	7,6 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	Сайт UL
-----------------------	---------

Сертификат № (cULus)	E499744
----------------------	---------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H10,0/24 ZH EB SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

