


**H6,0/23T ZH GN SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый |
| Заказ №    | <a href="#">9005160000</a>                                      |
| Тип        | H6,0/23T ZH GN SV   |
| GTIN (EAN) | 4008190482749   |
| Кол.       | 100 Шт.   |
| Упаковка   | В ленте из пакетов  |

## H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0,69 g |
|-------------|--------|

## Технические данные

|            |                    |                   |  |
|------------|--------------------|-------------------|--|
| Исполнение | Двойной наконечник | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый |
|------------|--------------------|-------------------|--|

## Кабельные наконечники

|   |                   |   |               |
|---|-------------------|---|---------------|
| L1 в мм                                 | 23 мм             | Высота изоляции (A)                                 | 11,4 мм       |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 4,5 мм            | Длина зачистки изоляции                             | 20 мм         |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 12 мм             | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10        |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 6 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,5 мм        |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,2 мм            | Цветовой код  | Telemecanique |
| Ширина изоляции (B)                     | 6,2 мм            |   |               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | Сайт UL |
|-----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cULus) | E499744 |
|----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Технические данные            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры                       |  |

**H6,0/23T ZH GN SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

