

СТ1 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Номер для заказа	9006120000
Тип	СТ1 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9007180000 1121010000

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	690,27 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-6 мм ²
------------	-----------------------------------	-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 мм ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима Овальный обжим, Двойной обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. 6 мм²

Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. 0,5 мм²

Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²
	Сечение проводника AWG, мин.	20 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 мм ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 мм ²
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий
	Номер обжимной станции	3
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм ²
	Сечение проводника AWG, мин.	12 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	10 AWG
	Цвет обжимной станции	Желтый

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Важное примечание

Сведения об изделии	Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.
---------------------	--

Загрузки



Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

СТ1 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES CTI 6	Исполнение
Номер для заказа	4127180000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4008190262136	
Кол.	1 Шт.	

Запасные части


После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Исполнение
Номер для заказа	4121010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 Шт.	

Аксессуары

Крючкообразные кабельные наконечники



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений. Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

Тип	HBT 1,5 - 3,0 RT	Исполнение
Номер для заказа	4032440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118115055	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Исполнение
Номер для заказа	4032630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm ² , 1 mm ² - 2.5 mm ² , 16.75 mm
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 1,5 - 4,6 RT	Исполнение
Номер для заказа	40323340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118210972	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 2,5 - 3,0 BL	Исполнение
Номер для заказа	4032450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118115130	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 2,5 - 4,6 BL	Исполнение
Номер для заказа	40323330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118016901	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 6,0 - 3,0 GE	Исполнение
Номер для заказа	4032470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118114980	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Исполнение
Номер для заказа	40326290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248175925	mm ² , 0.25 mm ² - 1.5 mm ² , 16.75 mm
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE	Исполнение
Номер для заказа	403230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118000337	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	


СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Параллельные соединители



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VPLI/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	1450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301595	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VPLI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301571	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VPLI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	1460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301366	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VPLI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	1480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301359	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Кабельный наконечник, розеточная часть для круглой вилки



Полностью изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1990000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301878	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 6,0F5 RF	Исполнение
Номер для заказа	0720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410569	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

7

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LID 1,5F4 RF	Исполнение
Номер для заказа	689070000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410545	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSHVI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	689201000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301960	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSHV/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	689198000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301939	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 2,5F5 RF	Исполнение
Номер для заказа	689071000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410552	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	

Круглый штекер



Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LID 1,5M4 R	Исполнение
Номер для заказа	689067000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410514	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSTI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	689206000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301885	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSTI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	689205000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301861	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 6M5 R	Исполнение
Номер для заказа	689069000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410538	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 2,5M5 R	Исполнение
Номер для заказа	689068000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410521	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VRSTI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	402040000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301779	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5F488 R	Исполнение
Номер для заказа	400050000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410392	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/485	Исполнение
Номер для заказа	401166000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301410	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Исполнение
Номер для заказа	401174000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/488	Исполнение
Номер для заказа	401171000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 2,5F638 R	Исполнение
Номер для заказа	400056000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Исполнение
Номер для заказа	401163000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301489	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5F288 R	Исполнение
Номер для заказа	400052000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/485	Исполнение
Номер для заказа	401169000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIF 1,5F488 R	Исполнение
Номер для заказа	40300530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410378	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/488	Исполнение
Номер для заказа	405011670000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/638	Исполнение
Номер для заказа	405011750000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5F638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Исполнение
Номер для заказа	405011650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Исполнение
Номер для заказа	405011760000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6F638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/285	Исполнение
Номер для заказа	405011730000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/638	Исполнение
Номер для заказа	405011720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/285	Исполнение
Номер для заказа	405011620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301526	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/638	Исполнение
Номер для заказа	405011680000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/285	Исполнение
Номер для заказа	405011640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кольцевые кабельные наконечники

Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M8 V	Исполнение
Номер для заказа	6300260000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410088	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 6M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6300250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M10 V	Исполнение
Номер для заказа	6302000000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4064675073192	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	6300150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	6300070000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409839	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6300160000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 6M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6300230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410057	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6300080000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6300110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6300100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

11

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIR 6M10 V	Исполнение
Номер для заказа	6390270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410095	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M10 V	Исполнение
Номер для заказа	6390210000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6390190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6390090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M8 V	Исполнение
Номер для заказа	6390120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6390180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M8 V	Исполнение
Номер для заказа	6390200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6390170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 6M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6390240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники с отводом из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5T638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 2,5T638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6T638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410477	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	

Плоский кабельный наконечник, вилка



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	FSKI/1,5-2,5/488	Исполнение
Номер для заказа	405011850000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/4,0-6,0/638	Исполнение
Номер для заказа	405011840000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301823	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/0,5-1,0/638	Исполнение
Номер для заказа	405011820000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

13

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	FSKI/1,5-2,5/638	Исполнение
Номер для заказа	405011830000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/0,5-1,0/288	Исполнение
Номер для заказа	405011790000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5M638 R	Исполнение
Номер для заказа	403224840580000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410422	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/0,5-1,0/488	Исполнение
Номер для заказа	405011810000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 2,5M638 R	Исполнение
Номер для заказа	403224840590000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410439	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6M638 R	Исполнение
Номер для заказа	403224840600000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410446	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	VSTI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	405011570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301809	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	405011560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301656	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5B25 VF	Исполнение
Номер для заказа	403224840490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТ1 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIB 2,5B25 VF	Исполнение
Номер для заказа	6290500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	44911550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301731	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIB 6B26 VF	Исполнение
Номер для заказа	6290510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410354	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	44911540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301649	mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KSI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	44911380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KSI/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	44911370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301625	mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KSI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	44911410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301632	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIP 1,5R 12 V	Исполнение
Номер для заказа	6290460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	KSI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	44911420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118300994	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIP 2,5R12 V	Исполнение
Номер для заказа	63200470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIP 6R14 V	Исполнение
Номер для заказа	63200480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	KSI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	63201390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301458	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5F638 RF	Исполнение
Номер для заказа	63200650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/488	Исполнение
Номер для заказа	63201930000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301762	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6F638 RF	Исполнение
Номер для заказа	63200660000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410507	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/488	Исполнение
Номер для заказа	63201890000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5F638 RF	Исполнение
Номер для заказа	63200640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Исполнение
Номер для заказа	63201870000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VFSKHV/0,5-1,0/485	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1880000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/285	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1860000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/485	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1920000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301694	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/638	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1940000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301922	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/4,0-6,0/638	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1950000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301946	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/638	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1910000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301847	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Вставное распределительное устройство



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VSTVI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1770000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301465	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTVI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	Каталог 1780000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301373	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Трубки для круглых штекеров, полностью изолированные



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VRSHVI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	4482020000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301984	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4482030000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118301854	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M12/-6	Исполнение
Номер для заказа	4482420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302189	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M8/-1	Исполнение
Номер для заказа	4482240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302066	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4482120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4050118302042	mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M10/-6	Исполнение
Номер для заказа	4482410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302363	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

18

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M5/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492210000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302004	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4492110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M2,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302028	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M2/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4492090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4050118301892	mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302509	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M6/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302400	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492320000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118302417	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M2/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492140000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M10/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492130000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302158	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3,5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4492100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4050118302011	mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492220000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302271	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M10/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302295	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/S/2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492300000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302332	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M12/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302264	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492400000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302257	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302219	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492280000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M8/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302325	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

20

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M4/-1	Исполнение
Номер для заказа	402200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M3,5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	402610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302097	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	4011310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301298	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 6M8 V	Исполнение
Номер для заказа	400440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410286	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQIG-M4/-1	Исполнение
Номер для заказа	402550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302240	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M5/-1	Исполнение
Номер для заказа	402580000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301793	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 2,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	400370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410194	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	402630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302424	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 1,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	400290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410118	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIS 2,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	4030350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410170	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M3,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	40502530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302370	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 6M4 V	Исполнение
Номер для заказа	40300410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410255	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	40501290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118301328	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40501260000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118301182	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	40501270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301342	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M3/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40502600000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302202	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M3/-1	Исполнение
Номер для заказа	40502520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40502640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302448	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 1,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	40300310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410132	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 6M6 V	Исполнение
Номер для заказа	40300430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410279	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M4/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40502620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302387	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M10/-6	Исполнение
Номер для заказа	40501320000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301199	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 20:30:46 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

22

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIS 1,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6900330000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 6M10 V	Исполнение
Номер для заказа	6900450000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4032248410293	mm ² - 6 mm ² ,желтый
Кол.	50 Шт.	
Тип	LIS 1,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6900300000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5
GTIN (EAN)	4032248410125	mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 2,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6900380000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² - 2.5 mm ² ,синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	405011280000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4050118301311	mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 1,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6900320000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M4/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	405012540000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1
GTIN (EAN)	4050118302523	mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQIG-M6/-1	Исполнение
Номер для заказа	405012590000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1
GTIN (EAN)	4050118302318	mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 2,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6900360000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5
GTIN (EAN)	4032248410187	mm ² - 2.5 mm ² ,синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 2,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6900390000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5
GTIN (EAN)	4032248410231	mm ² - 2.5 mm ² ,синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 6M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6900420000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4032248410262	mm ² - 6 mm ² ,желтый
Кол.	100 Шт.	